



Helt enkelt riktigt bra LED-ljus

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver

Fördelar

- Philips-kvalitet och tillförlitlighet
- Energibesparande
- Behaglig indirekt ljusyta

Funktioner

- Välj bland flera olika färger och ljusnivåer
- Välj bland flera olika ljusfärger
- Ultrasmidig utformning

Användning

- Korridorer
- Toaletter
- Väntrum

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD





DN065B G4 Trim Accessory Black









DN065B G4 Trim Accessory Silver

Måttskiss



Ledinaire SlimDownlight

Måttskiss



Produktinformation



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_45D

Ledinaire SlimDownlight

Produktinformation



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_back



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Produktinformation



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_
D175_RD_EU_45D



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_
D225_RD_EU_Back

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Driftdon		Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådstest	Utbytbar ljuskälla	Antal driftdonsenheter
		CE-märkning	ingår				
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ja	Ja	För montering på normalantändliga ytor	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Nej	1 enhet

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Driftdon		Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådtest	Utbytbar ljuskälla	Antal driftdonsenheter
		CE-märkning	ingår				
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Ja	Ja	För montering på normalantändliga ytor	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Nej	1 enhet
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	CE-märkning	Ja	För montering på normalantändliga ytor	-	Nej	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde	Optiktyp	Flimmervärde (PstLM)
			(nom)		(nom)			
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	80	90 lm/W	1 000 lm	110° spridningsvinkel	0,2
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,2
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2 000 lm	110° spridningsvinkel	0,7

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korrelerad	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte		Optiktyp	Flimmervärde
			färgtemperatur		(märkvärde)	Ljusflöde		
			(nom)		(nom)			(PstLM)
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1 200 lm	110° spridningsvinkel	0,7
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4

Order Code	Full Product Name	Stroboskopisk effekt
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Drift och elektricitet

Order		Line		
Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukning
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	11 W
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	220-240 V	50 or 60 Hz	20 W

Order		Line		
Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Frequency	Effektförbrukning
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220-240 V	50 or 60 Hz	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220-240 V	50 or 60 Hz	12 W
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20 till +40 °C
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20 till +40 °C
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20 till +40 °C
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20 till +40 °C
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20 till +40 °C
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20 till +40 °C
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-20 till +40 °C
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-20 till +40 °C
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20 till +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20 till +40 °C
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20 till +40 °C
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20 till +40 °C
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20 till +40 °C
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20 till +40 °C
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Nej
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Nej
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Nej
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Nej
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Nej
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Nej
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nej
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nej
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Nej
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Nej
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Nej
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Nej
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Nej
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Vit
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Vit
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Vit
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Vit
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Vit
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Vit
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Vit
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Vit
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Vit
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Vit
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Vit
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Vit
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Vit
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för	
			mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Skyddsklass IEC	Skyddskod för	
			mekanisk påverkan	Kod för kapslingsklass
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/44

Ledinaire SlimDownlight

Order	Full Product Name	Skyddsklass	Skyddskod för	
			mekanisk	Kod för
Code	Full Product Name	IEC	påverkan	kapslingsklass
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD II	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för	
			ljusflöde	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM	+/-10%	
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	+/-10%	

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid	
		5 000 tim	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %	
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	

Order	Full Product Name	Skyddsklass	Skyddskod för	
			mekanisk	Kod för
Code	Full Product Name	IEC	påverkan	kapslingsklass
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ II	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ II	Säkerhetsklass II	IK03	IP20/40
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-



Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för	
			ljusflöde	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%	
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%	
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Driftdonsbortfall vid 5 000 tim
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nej
32906500	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nej
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-



Ledinaire SlimDownlight

