



Çok yönlü ve düşük maliyetli LED'li aydınlatma.

ClearWay gen2

ClearWay Gen2, başlangıçtan itibaren kentsel aydınlatma için LED teknolojisinin avantajlarından yararlanmanızı sağlar. Bu yeni, ikinci nesil aydınlatma armatürü, önceki neslin güçlü yanlarını temel alır ve Toplam Sahip Olma Maliyetinizi en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. ClearWay Gen2, geleneksel kentsel aydınlatmaya kıyasla sokak aydınlatması deneyiminin en önemli yönlerini büyük ölçüde iyileştirir. Yeni sokaklar ve mevcut kurulumları yenilemek için ideal olan bu uygun fiyatlı kentsel ClearWay aydınlatma çözümleri serisi, temiz tasarım ve yüksek kaliteli ışığı büyük ölçekli enerji ve bakım tasarruflarıyla birleştirir. Kısacası, ClearWay Gen2, LED'in ek faydaları olan enerji tasarrufu ve uzun kullanım ömrü ile birlikte kaliteli ışık anlamına gelir. Daha fazla avantaja sahip olmasına rağmen daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olması kurulumunu da kolaylaştırmaktadır.

Faydaları

- Tüm avantajlar tek bir aydınlatma armatürü mimarisinde toplanmıştır.
- Kurulumu kolaydır.
- Düşük başlangıç maliyeti
- Makul toplam sahip olma maliyeti.
- Servis etiketi ile donatılmıştır. Bu, her bir armatürü benzersiz şekilde tanımlanabilir hale getiren ve bakım, kurulum ve yedek parça bilgilerini sağlayan QR tabanlı tanımlama sistemidir.

Özellikler

- Uygulama ihtiyaçlarına göre farklı seçenekler sunan esnek tasarım
- Karanlık gece gökyüzünü koruyan özel bir ışık tarifi içerir.
- Kompakt ve etkili tasarım
- Kapağı açmaya gerek kalmadan yapılan eğim ayarı

ClearWay gen2

Uygulama

- Kentsel yollar ve konutların bulunduğu yollar
- Bisiklet ve yaya yolları
- Yan yollar
- Park yerleri

Şartlar

Ortam Sıcaklığı	-40 to +50 °C
Işın yayılması	154° - 31° x 54°, 160° - 42° x 54°, 42° x 44°
aydınlatma armatürü	
Aydınlatma armatürünün ana rengi	Gray
Bağlantı	5 kutuplu itmeli konnektör (5 kutuplu itmeli konnektör)
Dimleme	Evet, hayır
Sürücü	Power supply unit with DynaDimmer (PSDD) Power supply unit (PSU)
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	104, 106, 108, 112, 116, 122, 124, 125, 127, 133, 134, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152 lm/W
Başlangıçtaki ışık Akısı	10200 lm, 1522.5 lm, 1584 lm, 2088 lm, 2175 lm, 2610 lm, 2670 lm, 2958 lm, 3080 lm, 3115 lm, 3520 lm, 3560 lm, 3741 lm, 3828 lm, 3960 lm, 4005 lm, 4524 lm, 4698 lm, 4752 lm, 5916 lm, 6020 lm, 6160 lm, 7134 lm, 7308 lm, 8256 lm, 8600 lm, 9030 lm, 9460 lm, 9775 lm

Giriş frekansı	50 ila 60 Hz
Giriş voltajı	220 to 240 V
Işık kaynağı rengi	740 nötr beyaz, 830 sıcak beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Malzeme	Muhafaza: alüminyum döküm
Optik sistem	No - Distribution medium, orta dağıtım 11, orta dağıtım 50
Ani akım koruması	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi
Devirme açısı	Standart eğim açısı üstten montaj: 0°Standart devirme açısı
muhafazası	yandan giriş: 0°
Tür	BGP307

Versions



ClearWay gen2 - LED module 1800 lm

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK09
Ani Akım Koruması (Ortak/ Diferansiyel)	6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aydınlatma armatürü ani akım koruma seviyesi

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	FG
Tertibat dahildir	Evet
Alev alma işareti	NO
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Ürün Ailesi Kodu	BGP307

Işık Teknik Ayrıntıları

Standart devirme açısı yandan giriş	0°
Standart eğim açısı üstten montaj	0°
Yukarı doğru ışık çıkış oranı	0

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray
------	------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	Not applicable
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	Not applicable
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	Not applicable
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	Not applicable
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	Not applicable
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	Not applicable
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	Not applicable
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	Not applicable
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	Not applicable
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	Not applicable
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	Not applicable
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	Not applicable
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Not applicable
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Not applicable
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Not applicable
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0% (digital)
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0% (digital)
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0% (digital)
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0% (digital)
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0% (digital)
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	0% (digital)
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0% (digital)
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0% (digital)
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0% (digital)
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0% (digital)
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0% (digital)
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	0% (digital)
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	0% (digital)

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	Hayır	98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	Hayır	98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	Hayır	98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	Hayır	98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	Hayır	98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	Hayır	98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	Hayır	98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	Hayır	98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	Hayır	98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	Hayır	98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	Hayır	98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	Hayır	98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Hayır
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Hayır
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Evet
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Evet
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Evet
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Evet
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Evet
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	Evet
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Evet
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Evet
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Evet
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Evet
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Evet
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Evet
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Evet

Genel Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED30	-
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED35	-
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED40	-
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED45	-
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED54	-
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED69	-
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED30	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED35	-
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED40	-
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED45	-
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED54	-
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	42° x 44°	740 nötr beyaz	LED69	-
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED25	-
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED30	-
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED40	-
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED45	-
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED84	-
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED99	-
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED109	-
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED25	-
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED30	-
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED40	4S

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED45	-
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED84	-
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED99	-
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED109	-
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED30	-
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	154° - 31° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED18	-
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED25	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Lamba modeli
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED35	-
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED45	-
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED54	-
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED18	-
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED25	-
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED35	-
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED45	-
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED54	-
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED18	-
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED25	-
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED35	-
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED45	-
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	830 sıcak beyaz	LED54	-
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED25	-
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	Işık kaynağı rengi	Lamba ailesi kodu	Lamba modeli
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED45	-
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED25	-
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED45	-
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED18	-
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED25	-
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED35	-
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED45	-
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED54	-
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED84	-
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED99	-
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED109	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED84	-
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED99	-
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED109	-
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma		Lamba	
		armatürü ışık ışını yayılması	ışık kaynağı rengi	ailesi kodu	Lamba modeli
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED69	-
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED84	-
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED99	-
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED109	-
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	160° - 42° x 54°	740 nötr beyaz	LED120	-

Genel Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Optik eleman
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	Distribution medium	-
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	Distribution medium	-
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	DF
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Optik eleman
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	Orta dağıtım 50	-
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	Orta dağıtım 50	-
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Orta dağıtım 50	-
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Orta dağıtım 50	-
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Orta dağıtım 50	-
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Orta dağıtım 50	-
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	Orta dağıtım 50	-

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Optik eleman
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	Orta dağıtım 50	No
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Optik eleman
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	-
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	No
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	Orta dağıtım 11	No
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	Orta dağıtım 11	-
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Orta dağıtım 11	No
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	Orta dağıtım 11	DF
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	Orta dağıtım 11	-
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Orta dağıtım 11	No
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	Orta dağıtım 11	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki Işık Akısı
			Geriverim İndeksi	
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	4000 K	70	2670 lm
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	4000 K	70	3115 lm
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	4000 K	70	3560 lm
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	4000 K	70	4005 lm
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	4000 K	70	4752 lm
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	4000 K	70	6020 lm
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	4000 K	70	2670 lm
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	4000 K	70	3115 lm
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	4000 K	70	3560 lm
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	4000 K	70	4005 lm
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	4000 K	70	4752 lm
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	4000 K	70	6020 lm
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	1584 lm
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	2175 lm
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	2610 lm
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	3080 lm
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	3520 lm
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	3960 lm
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	4698 lm
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	6160 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki Işık Akısı
			Geriverim İndeksi	
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	7308 lm
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	8600 lm
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	9460 lm
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	4000 K	70	10200 lm
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	1584 lm
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	2175 lm
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	2610 lm
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	3080 lm
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	3520 lm
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	4000 K	70	3960 lm
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	4698 lm
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	6160 lm
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	7308 lm
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	8600 lm
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	9460 lm
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	4000 K	70	10200 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	70	1584 lm
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	70	2610 lm
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	70	3080 lm
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	70	4698 lm
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	4000 K	70	6160 lm
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	4000 K	70	10200 lm
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	1522.5 lm
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	2088 lm
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	2958 lm
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	3741 lm
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	3000 K	80	4524 lm
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	1522.5 lm
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	2088 lm
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	2958 lm
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	3741 lm
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	3000 K	80	4524 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	
			Geriverim İndeksi	Başlangıçtaki Işık Akısı
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3000 K	80	1522.5 lm
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3000 K	80	2088 lm
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3000 K	80	2958 lm
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3000 K	80	3741 lm
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	3000 K	80	4524 lm
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	1522.5 lm
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	2088 lm
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	2958 lm
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	3828 lm
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	4524 lm
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	1522.5 lm
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	2088 lm
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	2958 lm
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	3828 lm
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	4524 lm
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	1522.5 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki Işık Akısı
			Geriverim İndeksi	
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	2088 lm
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	2958 lm
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	3828 lm
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	4524 lm
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	5916 lm
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	7134 lm
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	8256 lm
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	9030 lm
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	4000 K	70	9775 lm
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	5916 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel	Başlangıçtaki Işık Akısı
			Geriverim İndeksi	
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	7134 lm
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	4000 K	70	8256 lm
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	4000 K	70	9030 lm
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	4000 K	70	9775 lm
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	5916 lm
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	7134 lm
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	4000 K	70	8256 lm
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	9030 lm
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	4000 K	70	9775 lm

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
98773500	BGP307 LED30/740 I DM 48/60S	0,5 %
98774200	BGP307 LED35/740 I DM 48/60S	0,5 %
98775900	BGP307 LED40/740 I DM 48/60S	0,5 %
98776600	BGP307 LED45/740 I DM 48/60S	0,5 %
98777300	BGP307 LED54/740 I DM 48/60S	0,5 %
98778000	BGP307 LED69/740 I DM 48/60S	0,5 %
98785800	BGP307 LED30/740 II DM 48/60S	0,5 %
98786500	BGP307 LED35/740 II DM 48/60S	0,5 %
98787200	BGP307 LED40/740 II DM 48/60S	0,5 %
98788900	BGP307 LED45/740 II DM 48/60S	0,5 %
98789600	BGP307 LED54/740 II DM 48/60S	0,5 %
98790200	BGP307 LED69/740 II DM 48/60S	0,5 %
98795700	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98796400	BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
98797100	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98798800	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98799500	BGP307 LED40-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98800800	BGP307 LED45-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98801500	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98802200	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98803900	BGP307 LED84-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98804600	BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98805300	BGP307 LED109-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98806000	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 48/60S	0,5 %
98697400	BGP307 LED18-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98698100	BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98699800	BGP307 LED30-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98700100	BGP307 LED35-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
98701800	BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98702500	BGP307 LED45-4S/740 II DM50 48/60A	0,5 %
98703200	BGP307 LED54-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98704900	BGP307 LED69-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98705600	BGP307 LED84-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98706300	BGP307 LED99-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98707000	BGP307 LED109-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
98708700	BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S	0,5 %
99608900	BGP307 LED18-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
99609600	BGP307 LED30-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
99610200	BGP307 LED35-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
99611900	BGP307 LED54-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
99612600	BGP307 LED69-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48/	0,5 %
99613300	BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48	0,5 %
99688100	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
99689800	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99690400	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
99691100	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99692800	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S	-
99693500	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99694200	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99695900	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99696600	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99697300	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99698000	BGP307 LED18-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99699700	BGP307 LED25-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99700000	BGP307 LED35-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99701700	BGP307 LED45-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99702400	BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99703100	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
99704800	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99705500	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99706200	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99707900	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99708600	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99709300	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99710900	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99711600	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99712300	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99713000	BGP307 LED18-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99714700	BGP307 LED25-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99715400	BGP307 LED35-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99716100	BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99717800	BGP307 LED54-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99718500	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99719200	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99720800	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99721500	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	0,5 %
99722200	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO 48/60S	-
99723900	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99724600	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	-
99725300	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18	0,5 %
99726000	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	-
99727700	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D1	0,5 %
99728400	BGP307 LED69-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99729100	BGP307 LED84-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	0,5 %
99730700	BGP307 LED99-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D18	-
99731400	BGP307 LED109-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	0,5 %
99732100	BGP307 LED120-4S/740 II DM11 CLO-DDF2 D1	-

