



Najwyższa jakość światła dzięki zminiaturyzowanym oprawom kierunkowym przeznaczonym do oświetlenia sklepów odzieżowych

TrueFashion

TrueFashion to rodzina projektorów LED spełniających wysokie wymagania sklepów odzieżowych. Te starannie wykończone miniaturowe oprawy punktowe zapewniają nowoczesny wygląd oraz doskonale komponują się z wystrojem sklepu, gwarantując światło najwyższej jakości dzięki wykorzystaniu innowacyjnej optyki Philips Fashion Proof Optics (FPO). Soczewki FPO zapewniają wiązki o większej intensywności bez rozpraszania światła, zapewniając optymalny współczynnik kontrastu oraz zmniejszenie olśnienia wewnątrz sklepu. Ponadto specjalnie opracowane barwy oświetlenia LED firmy Philips zapewniają lepsze kolory i wrażenia wizualne. Dzięki temu przeznaczona dla branży odzieżowej rodzina TrueFashion zapewnia doskonałą jakość oświetlenia. Ta dedykowana branży odzieżowej seria wspiera plany globalnego rozwoju dzięki zgodności z międzynarodowymi certyfikatami. Ponadto gwarantujemy pełne wsparcie dzięki naszym dedykowanym usługom logistycznym i obecności na rynkach całego świata. Branża odzieżowa ewoluuje bardzo szybko, tworząc nową równowagę pomiędzy zakupami internetowymi a tradycyjnymi. Rodzina TrueFashion gwarantuje optymalne wrażenia oraz pozwala

przyciągnąć i zaangażować kupujących, a także umożliwia połączenie z innymi nowoczesnymi koncepcjami oświetleniowymi dla salonów mody, takimi jak Interact Retail Display i Interact Retail EasyAim.

Korzyści

- Najwyższa jakość światła dzięki optyce Philips Fashion Proof Optics, która eliminuje rozproszone światło i olśnienie, tworząc intensywną wiązkę o wyższym współczynniku kontrastu. Umożliwia to uatrakcyjnienie wystroju sklepu oraz najlepsze zaprezentowanie kolekcji odzieży.
- TrueFashion to rodzina zminiaturyzowanych opraw punktowych zaprojektowanych tak, aby wtapiać się w wystrój sklepu. Małe rozmiary i staranne wykończenie nadają im nowoczesny wygląd, natomiast wbudowana strukturalna optyka minimalizuje olśnienie i pozwala skupić całą uwagę klienta na produktach oraz zmniejszyć widoczność kurzu.
- Pełna zgodność z międzynarodowymi normami, pozwalająca realizować plany globalnego rozwoju marki klienta dzięki dedykowanym usługom logistycznym i obecności na rynkach całego świata

Cechy

- Wysoka jakość światła dzięki optyce Philips Fashion Proof Optics zaprojektowanej dla branży modowej z myślą o zapewnieniu wysokiego natężenia środkowej wiązki, niskiego poziomu olśnienia i braku rozproszonego światła.
- Barwy oświetlenia LED Philips Fashion: PremiumWhite CRI 90, 3000 K/3500 K/4000 K, PremiumColor i Denim
- Zminiaturyzowana głowica reflektora o średnicy 66 mm (rozmiar Mini) oraz 80 mm (rozmiar Compact)
- Pełen zakres kątów rozsyłu od bardzo wąskiego 6° (z natężeniem środkowej wiązki 64,000 kcd) do 12°/18°/24°/30°/36°
- System TrueFashion EasyAim umożliwia zdalną regulację opraw punktowych w wysokim oknie, a oświetlenie Interact Retail Display pozwala przyciągać klientów z ulicy.

Wniosek

- Salony mody
- Sklepy

Specyfikacje

	120 °
Beam angle	18°, 24°, 30°, 36°, 60°, 6°
Color	BK, sl, wH
	brak, tak
	jednostka zasilająca z interfejsem DALI (PSD)
	jednostka zasilająca (PSU)
	3000, 3500, 4000 K
	17.6, 23.5, 24, 26.5, 27.5, 29.5, 36 W
	65, 67, 72, 92, 98, 102, 115 lm/W
	1150, 1600, 2600, 2700 lm
	50 do 60 Hz

	220-240 V
	5, 18 A
Material	Housing: aluminium
	18 rozbieżność użyteczna 18°, 24 rozbieżność użyteczna 24°, 30 rozbieżność użyteczna 30°, 36 rozbieżność użyteczna 36°, 6, 60 rozbieżność użyteczna 60°
Type	ST700T
	ST710T
	ST721T
	5 lata

TrueFashion

Versions



TrueFashion Compact - 3500 K



TrueFashion Compact - 3000 K



TrueFashion Compact - 3000 K



TrueFashion EasyAim - 3000 K



TrueFashion Mini - 3500 K

Więcej o produkcie



Truefashion-ST710T-DPP.tif



Truefashion-ST710T_Compact_WH-1DPP.tif




Truefashion-ST710T_Compact_WH-2DPP.tif



Truefashion-ST710T_Compact_WH-3DPP.tif

Więcej o produkcie



Truefashion-
ST710T_Compact_WH-4DPP.tif



Truefashion-ST710Z-Acc-SPP.tif



Truefashion-
ST710T_Compact_BK-1DPP.tif



Truefashion-
ST710T_Compact_BK-2DPP.tif



Truefashion-
ST710T_Compact_BK-3DPP.tif



Truefashion-
ST710T_Compact_BK-4DPP.tif



Truefashion-ST700T-DPP.tif



Truefashion-
ST720T_WH_ST721T_WH-1DPP.tif

Więcej o produkcie



Truefashion-
ST720T_WH_ST721T_WH-2DPP.tif

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	+10 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK02
Kod klasy szczelności IP	IP20

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
--------------------	-----------

Informacje podstawowe

Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Znak CE	CE
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie ENEC	ENEC
Oznaczenie palności	NO
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
----------------------------------	--------

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom ściemnienia
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	-
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	-
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	-
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	-
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	-
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	-
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	-
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	-
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	-
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	1%
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	1%

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	brak
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	brak
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	brak
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	brak
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	brak
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	brak
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	brak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	brak
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	tak

Order Code	Full Product Name	Funkcja ściemniania
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	tak

Informacje podstawowe

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Rodzina	
			produktów	
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	24	ST710T	
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	24	ST710T	
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	18	ST710T	
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	24	ST710T	
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	60	ST710T	
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	24	ST710T	

Order Code	Full Product Name	Typ optyki	Rodzina	
			produktów	
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	18	ST710T	
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	36	ST710T	
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	30	ST710T	
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	6	ST721T	
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	30	ST700T	

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Znamionowy		
			Znamionowa temperatura barwowa	wskaźnik oddawania barw	Początkowa sprawność oprawy LED
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	(0.39, 0.37) SDCM <3	3500 K	90	98 lm/W
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	80	115 lm/W
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	92 lm/W
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	92 lm/W
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	92 lm/W
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	(0.37, 0.36) SDCM <3	4000 K	90	102 lm/W

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromatyczność	Znamionowy		
			Znamionowa temperatura barwowa	wskaźnik oddawania barw	Początkowa sprawność oprawy LED
	PW9-4000 PSU FR24 WH				
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	(0.43, 0.39) SDCM <3	3000 K	90	72 lm/W
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	92 lm/W
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	92 lm/W
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	65 lm/W
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	(0.42, 0.38) SDCM <3	3000 K	90	67 lm/W

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny	Początkowa moc pobierana
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	2700 lm	27.5 W
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	2700 lm	23.5 W
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	2700 lm	29.5 W
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	2700 lm	29.5 W
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	2700 lm	29.5 W
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	2700 lm	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Początkowy strumień świetlny	Początkowa moc pobierana
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	2600 lm	36 W
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	2700 lm	29.5 W
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	2700 lm	29.5 W
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	1150 lm	17.6 W
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	1600 lm	24 W

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kolor
39187400	ST710T LED27S/PW9-3500 PSU FR24 WH	WH
39207900	ST710T LED27S/830 PSU FR24 WH	WH
39209300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR18 WH	WH
39210900	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR24 WH	WH
39212300	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR60 WH	WH
39215400	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH	WH

Order Code	Full Product Name	Kolor
39217800	ST710T LED27S/CRW PSU FR18 WH	WH
39193500	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR36 SI	SI
39211600	ST710T LED27S/PW9-3000 PSU FR30 BK	BK
39221500	ST721T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 WH	WH
39529200	ST700T LED17S/PW9-3000 PSD CLM30 BK	BK

