



A melhor qualidade de luz em refletores em miniatura para o varejo de moda global

TrueFashion

TrueFashion é uma família de refletores LED que atende às necessidades específicas dos varejistas de moda. Esses refletores em miniatura com detalhes nítidos e finos oferecem design contemporâneo e se ajustam perfeitamente ao interior de sua loja para um visual sob medida. Essa família de refletores oferece a melhor qualidade da luz usando Óptica à prova de moda (FPO) da Philips inovadora. Essas lentes FPO oferecem feixes de maior intensidade sem luz de dispersão para otimizar a razão de contraste e reduzirá o brilho na loja. Além disso, as variedades de LED de moda da Philips especialmente projetados aprimoram as cores e as qualidades visuais. Dessa forma, TrueFashion garante uma experiência de luz superior. Essa gama de moda dedicada oferece suporte aos seus planos de expansão global ao estar preparada para certificações internacionais. Além disso, nós oferecemos logística dedicada e uma presença local globalmente. A moda está evoluindo rapidamente na direção de um novo equilíbrio entre compras física e online. TrueFashion cria uma experiência de comprador ideal para atrair e engajar o comprador, enquanto traz o futuro conectado da iluminação para a loja ao estar preparada para conexão com Interact Retail Display e Interact Retail EasyAim.

Benefícios

- Melhor qualidade da luz graças à Óptica à prova de moda da Philips. Isso elimina a dispersão de luz e o ofuscamento para criar um feixe de alta intensidade com razão de contraste aprimorada para melhorar o design da loja e preparar o palco para a melhor apresentação da coleção
- TrueFashion é uma família de refletores em miniatura, projetados para combinar perfeitamente com o design da loja. O tamanho pequeno e os detalhes finos criam uma aparência contemporânea, enquanto a óptica de estrutura embutida minimiza o ofuscamento para dar foco total à mercadoria e reduzir a percepção de poeira
- Totalmente preparado para certificação internacional para oferecer suporte a planos de expansão global com logística dedicada e uma presença local globalmente

Características

- Qualidade da luz com Óptica à prova de moda da Philips dedicada, projetada para moda com uma alta intensidade de feixe central, baixo brilho e ausência de dispersão de luz
- Variedades de LED Philips Fashion: PremiumWhite CRI 90, 3000k / 3500k / 4000k, PremiumColor e Denim
- Cabeço de refletor miniaturizada no diâmetro de 66 mm para o tamanho Mini e 80 mm para o Compact
- Gama completa de feixes, desde feixe extra estreito de 6º com intensidade de feixe central de 64K cd até ângulos do feixe de 12º, 18º, 24º 30º e 36º
- TrueFashion EasyAim para visualização remota de refletores de janelas altas e Interact Retail Display para atrair compradores na rua

Aplicação

- Moda
- Varejo

Especificações

Accessories	Barndoor ST710Z
	120 °
Beam angle	18°
Color	WH
Dimming	Não
Driver	Fonte de alimentação (PSU)
Initial correlated color temperature	3000 K
Initial input power	21.5 W
Initial LED luminaire efficacy	93 lm/W

Initial luminous flux	2000 lm
Input frequency	50 a 60 Hz
Input voltage	220-240 V
Inrush current (A)	12 A
Material	Housing: aLU
	18 Ângulo do fecho 18°
Type	ST704T
	5 years

Versions



TRUEFASHION MINI IN-TRACK - 3000 K

Detalhes do produto



ST704T WH TrueFashion2 mini-driver-in-track central hinge tilt



ST704T WH TrueFashion2 mini-driver-in-track FPO Lens detail



ST704T WH TrueFashion2 mini-driver-in-track back detail



ST704T WH TrueFashion2 mini-driver-in-track front view

