



Превосходные светодиодные светильники

Настенный светильник Ledinaire WL060V

В линейке Ledinaire собраны наши популярные светодиодные светильники. Каждый из них отличается высоким качеством Philips и приемлемой ценой. Надежные, экономичные и доступные — прекрасный выбор.

Преимущества

- Качество и надежность Philips
- Энергосбережение
- Для разнообразных областей применения

Характеристики

- Современный ненавязчивый дизайн
- Два типа светового потока и размера: 1100 лм, 30 см; 1700 лм, 35 см
- Соответствие стандарту IP44; подходит для внутреннего применения
- Прозрачный плафон обеспечивает равномерное распределение света
- Может поставляться с датчиками движения и освещения

Применение

- Коридоры
- Лестничные клетки
- Подъезды

Спецификации

Температура окружающей среды -20 to +40 °C

Распределение света светильника 120°

Настенный светильник Ledinaire WL060V

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Основной цвет светильника | White |
| Уменьшение яркости света | No |
| Драйвер | Power supply unit (PSU) |
| Начальная входная мощность | 12 W, 18.5 W, 19.5 W |

| | |
|------------------------|---|
| Начальная светоотдача | 1100 lm, 1700 lm |
| Установка | Предусмотрена внутренняя проводка |
| Цвет источника света | Нейтральный белый 840, Теплый белый 830 |
| Сменный источник света | No |
| Материал | Корпус: Полипропилен |
| Оптический плафон | Polymethyl methacrylate |
| Гарантийный период | 3года |

Versions



Сведения о продукте



Ledinaire Wall-mounted detail product photo



Ledinaire Wall-mounted detail product photo



Ledinaire Wall-mounted detail product photo



Ledinaire Wall-mounted detail product photo

Настенный светильник Ledinaire WL060V

| | |
|---|---|
| - | |
| Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч | 0,005 % |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температуры окружающей среды | -20 to +40 °C |
| Максимальный уровень уменьшения яркости света | Not applicable |
| Подходит для случайного переключения | Не применимо |
| Соответствие требованиям и область применения | |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK03 |
| Код защиты от проникновения | IP44 |
| Системы управления и регулировка яркости света | |
| Возможность изменения яркости света | No |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Входное напряжение | 220-240 V |
| Общая информация | |
| Угол расхождения луча от источника света | 120 ° |
| Маркировка CE | CE mark |
| Класс защиты по МЭК | Класс безопасности II |
| Драйвер в комплекте | Yes |
| Метка ENEC | - |
| Знак пожароопасности | NO |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650°C, продолжительность ь 30 с |
| Сменный источник света | No |
| Количество единиц ПРА | 1 unit |
| Тип оптики | 120 |
| Первоначальная производительность (соответствие МЭК) | |
| Нач. индекс цветопередачи | >80 |
| Начальная эффективность освещения светодиода | 90 lm/W |
| Допустимое отклонение светового потока | +/-10% |
| Механические компоненты и корпус | |
| Цвет | White |

Общая информация

| Order Code | Full Product Name | Встроенное управление |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|
| 911401802080 | WL060V LED11S/830 PSU II WH | - |
| 911401802180 | WL060V LED11S/840 PSU II WH | - |
| 911401802280 | WL060V LED17S/830 PSU II WH | - |
| 911401802380 | WL060V LED17S/840 PSU II WH | - |
| 911401802480 | WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH | MDU |
| 911401802580 | WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH | MDU |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Настенный светильник Ledinaire WL060V

| Order Code | Full Product Name | Начальная цветность | Нач. корр. | | Начальная входная мощность |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | цветовая температура | Начальная светоотдача | |
| 911401802080 | WL060V LED11S/830 PSU II WH | (0.43, 0.40) SDCM ≤5 | 3000 K | 1100 lm | 12 W |
| 911401802180 | WL060V LED11S/840 PSU II WH | (0.38, 0.38) SDCM ≤5 | 4000 K | 1100 lm | 12 W |
| 911401802280 | WL060V LED17S/830 PSU II WH | (0.43, 0.40) SDCM ≤5 | 3000 K | 1700 lm | 18.5 W |
| 911401802380 | WL060V LED17S/840 PSU II WH | (0.38, 0.38) SDCM ≤5 | 4000 K | 1700 lm | 18.5 W |

| Order Code | Full Product Name | Начальная цветность | Нач. корр. | | Начальная входная мощность |
|--------------|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | цветовая температура | Начальная светоотдача | |
| 911401802480 | WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH | (0.43, 0.40) SDCM ≤5 | 3000 K | 1700 lm | 19.5 W |
| 911401802580 | WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH | (0.38, 0.38) SDCM ≤5 | 4000 K | 1700 lm | 19.5 W |



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Ноябрь 1 – Данные для изменения