



# 无忧无虑，轻松省电

## Essential SmartBright G2 LED Floodlight

明欣 LED 投光灯外观小巧紧凑，坚固耐用。轻便的铝压铸外壳和抗腐蚀的喷漆图层使其轻松应对多种不同户外应用。高效的光电设计应用了最新的 LED 科技，相比传统产品，该系列产品可以达到可持续节电的理想效果

### 优点

- 理想的传统卤素投光灯的替代产品，可持续的节能效果、更少的眩光、可靠的质量是飞利浦品牌对无忧室外应用的承诺

### 特点

- 色温：3000K/4000K/6500K
- 功率：10w/20w/30w/50w/70w
- 80lm/w 高光效
- 15000 小时寿命
- 适用温度范围：-40°C ~ 45°C
- CQC 认证，符合 EMC 的规范

### 应用

- 安防照明
- 景观照明
- 广场/停车场照明
- 建筑照明

# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

## Versions



BVP131 LED8/WW 10W 220-240V WB CQC

### 适用条件

最高暗淡级别	-
<b>应用</b>	
机械冲击保护代码	IK06

### 控制调光

可调光	否
-----	---

### 基本信息

灯具光束扩散	100°
光罩/透镜类型	聚碳酸酯灯罩/盖板 平坦
包含的驱动器	是
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
光学类型	对称宽光束

### 初始性能

初始显色指数	>80
--------	-----

### 机械和壳体

颜色	黑色
----	----

### 基本信息

Order Code	Full Product Name	CE 标志	光源颜色
911401612104	BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB CQC	无	840 中性白色
911401612304	BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB CQC	无	830 暖白色
911401612604	BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB CQC	无	830 暖白色
911401612804	BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB CQC	无	865 冷日光
911401712482	BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB CQC	CE 标识	830 暖白色
911401712492	BVP137 LED56/NW 70W 220-240V WB CQC	CE 标识	840 中性白色

### 初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量
911401612104	BVP131 LED8/NW 10W 220-240V WB CQC	4000 K	800 lm	911401612804	BVP133 LED24/CW 30W 220-240V WB CQC	6500 K	2400 lm
911401612304	BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB CQC	3000 K	1600 lm	911401712482	BVP137 LED56/WW 70W 220-240V WB CQC	3000 K	5600 lm
911401612604	BVP133 LED24/WW 30W 220-240V WB CQC	3000 K	2400 lm	911401712492	BVP137 LED56/NW 70W 220-240V WB CQC	4000 K	5600 lm

## Essential SmartBright G2 LED Floodlight

