



無憂無慮，輕鬆省電

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

明欣 LED 投光燈外觀小巧緊湊，堅固耐用。輕便的鋁壓鑄外殼和抗腐蝕的噴漆圖層使其輕鬆應對多種不同戶外應用。高效的光電設計應用了最新的 LED 科技，相比傳統產品，該系列產品可以達到可持續節電的理想效果

优点

- 理想的傳統鹵素投光燈的替代產品，可持續的節能效果、更少的眩光、可靠的品質是飛利浦品牌對無憂室外應用的承諾

特点

- 色溫：3000K/4000K/6500K
- 功率：10w/20w/30w/50w/70w
- 80lm/w 高光效
- 15000 小時壽命，適用溫度範圍：-40°C ~ 45°C
- 符合 IEC60598，EMC 的規範

应用

- 安防照明
- 景觀照明
- 廣場/停車場照明
- 建築照明

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Versions



適用條件	
最高調光等級	Not applicable
應用	
機械衝擊保護規範	IK06
控制調光	
可調光	否
基本資訊	
燈具光束角度	100°
CE 標誌	CE
光學護蓋/鏡頭類型	PC-FT
內附驅動器	是
光源可更換	否
裝置部件數量	1
光學裝置類型	對稱 寬 光束
初始性能	
初始顯色指數	>80
機械和殼體	
色彩	BK

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401613204	BVP131 LED8/WW 10W 100-240V WB	830 暖白
911401613404	BVP131 LED8/CW 10W 100-240V WB	865
911401613504	BVP132 LED16/WW 20W 100-240V WB	830 暖白
911401613704	BVP132 LED16/CW 20W 100-240V WB	865
911401613804	BVP133 LED24/WW 30W 100-240V WB	830 暖白
911401614004	BVP133 LED24/CW 30W 100-240V WB	865
911401614104	BVP135 LED40/WW 50W 100-240V WB	830 暖白
911401614304	BVP135 LED40/CW 50W 100-240V WB	865

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量	Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量
911401613204	BVP131 LED8/WW 10W 100-240V WB	3000 K	800 lm	911401613804	BVP133 LED24/WW 30W 100-240V WB	3000 K	2400 lm
911401613404	BVP131 LED8/CW 10W 100-240V WB	6500 K	800 lm	911401614004	BVP133 LED24/CW 30W 100-240V WB	6500 K	2400 lm
911401613504	BVP132 LED16/WW 20W 100-240V WB	3000 K	1600 lm	911401614104	BVP135 LED40/WW 50W 100-240V WB	3000 K	4000 lm
911401613704	BVP132 LED16/CW 20W 100-240V WB	6500 K	1600 lm	911401614304	BVP135 LED40/CW 50W 100-240V WB	6500 K	4000 lm

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

