



La route facile vers l'éclairage connecté

MasterConnect LEDtube InstantFit T8

La lampe Philips MasterConnect LEDtube InstantFit T8, compatible Interact Ready, permet une mise à niveau aisée du système d'éclairage connecté sans devoir recâbler les luminaires. La technologie de réseau maillé à 2,4 GHz permet l'intégration avec divers appareils de contrôle, tels que des capteurs et des commutateurs. Elle offre également une communication sécurisée et fiable vers la plateforme Interact IoT ou des systèmes tiers vérifiés. Le résultat? Plus d'économies d'énergie, diverses possibilités de contrôle et un espace plus adaptable!

Avantages

- Économies d'énergie de plus de 50 % par rapport aux lampes fluorescentes
- Éclairage flexible pour maximiser la productivité et le confort
- Fonctionne de manière transparente avec la plate-forme Interact IoT

Fonctions

- Mise à niveau rapide des lampes fluorescentes avec ballast électronique existant
- Performance d'éclairage supérieure pendant toute la durée de vie du produit
- Facile à configurer et à contrôler avec l'application mobile
- Communication sans fil fiable et sécurisée dans un réseau maillé de 2,4 GHz

Application

- Bureau, éducation, commerce et santé
- Stationnement, industrie et entrepôt

MasterConnect LEDtube InstantFit T8

Versions

