



Coreline Bollard

Coreline Bollard

Coreline Bollard to profesjonalna oprawa bollardowa wskazująca drogę w nocy, która dzięki dyskretnej konstrukcji świetlnie wkomponowuje się w miejski krajobraz.

Korzyści

- Komfortowe światło
- Łatwa w instalacji
- Oszczędność energii w porównaniu z konwencjonalnymi świetłówkami TL-D

Cechy

- Moc strumienia świetlnego: 1000 lm
- Wysokość: 1 m
- IP65 / IK10
- Dostępne kolory światła: ciepła biel oraz neutralna biel
- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Dodatkowe kotwy mocujące części naziemnej

Zastosowanie

- Otwarte przestrzenie: parki, skwery i place zabaw
- Chodniki i ścieżki rowerowe
- Parkingi

Specyfikacje

Temperatura otoczenia	-40 do +50°C
Kolor wiodący oprawy oświetleniowej	DGR
Zasilacz	jednostka zasilająca (PSU)
Początkowa skorelowana temperatura barwowa	3000 K, 4000 K
Moc znamionowa	12 W, 13 W

Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	80, 85 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	1000 lm
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Napięcie wejściowe	220-240 V
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna, barwa ciepło-biała

Coreline Bollard

Wymienne źródło światła	brak
-------------------------	------

Optyka	asymetryczny, symetryczny
Klosz	PC

Wersje



LED Module 1000 lm

Akcesoria



Kod zamówieniowy 38379400

Zatwierdzenie i Aplikacja

Odporność na uduary mech.	IK10
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	6/8 kV

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Informacje ogólne

Znak CE	CE
Typ pokrywy optycznej/soczewki	O
Zawiera zasilacz	tak
Oznaczenie palności	NO
Kod rodziny źródła światła	LED10
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Liczba źródeł światła	1

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Znamionowy wskaźnik oddawania barw	>80
Znamionowy strumień świetlny	1000 lm

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	50

Mechanika i korpus

Kolor	DGR
-------	-----

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej		
		Barwa źródła światła	Typ optyki	
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	135°	barwa ciepło-biała	asymetryczny
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	135°	Barwa biała neutralna	asymetryczny
38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	360°	barwa ciepło-biała	symetryczny
38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	360°	Barwa biała neutralna	symetryczny

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa skorelowana temperatura barwowa	Order Code	Full Product Name	Początkowa skorelowana temperatura barwowa
38375600	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	3000 K	38377000	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	3000 K
38376300	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	4000 K	38378700	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	4000 K

