



Cahaya kualitas tinggi membantu menghemat banyak energi

SmartBright Highbay G2

SmartBright Highbay G2 adalah lampu LED yang efisien dan keandalan tinggi. Didesain sebagai pengganti titik ke titik untuk lampu HPI 250W/400W, yang menawarkan pelanggan semua keuntungan pencahayaan LED – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan rendah. Selain itu, dengan menggunakan pelat optik kualitas tinggi, lampu memberikan kualitas cahaya yang baik, yang secara efektif meningkatkan kenyamanan lingkungan Anda.

Benefits

- Penghematan energi hingga 64% dibandingkan dengan sistem HPI-P
- Kualitas cahaya nyaman
- Dapat diandalkan & aman
- Instalasi dan retrofit mudah

Features

- Efikasi tinggi: 90 lumen per watt
- Pelat optik kualitas tinggi menjamin keseragaman yang baik
- Masa pakai 50.000 jam @Ta35°C dengan jaminan kualitas produksi end-to-end Philips
- Seluruh jajaran sesuai dengan norma CB dan EMC
- Sesuai untuk pemasangan tiang dan kait

Application

- Area industri: Pabrik, gudang penyimpanan, bengkel kerja, barisan pertemuan, dll.
- Langit-langit tinggi dalam ruangan: Pusat perbelanjaan, bandara, stadion, dll.

SmartBright Highbay G2

Versions



Product details



SmartBright Highbay G2

Product details



Accessories



Ordercode 911401822097,
911401822197, 911401822297

SmartBright Highbay G2

Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Sesuai untuk sakelar acak	TIDAK
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220-240 V
Informasi Umum	
Tanda CE	Tanda CE
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Driver tercakup	Benar
Tanda ENEC	TIDAK
Tanda dapat menyala	F
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Tipe optik	WB
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<5
Indeks Renderasi Warna Awal	≥80
Daya penerangan LED awal	90 lm/W
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Mekanis dan Housing	
Warna	Abu-abu dan abu-abu
Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Masa kegunaan median L80B50	25000 h
Masa kegunaan median L90B50	15000 h

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Jumlah unit alat
911401821497	BY228P LED50/CW PSU EN	2 unit
911401821897	BY228P LED50/NW PSU EN	2 unit
911401821597	BY228P LED90/NW PSU EN	1 unit
911401821697	BY228P LED180/CW PSU EN	2 unit
911401821797	BY228P LED180/NW PSU EN	2 unit

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Fluks cahaya	Daya input
		Suhu Warna	awal	awal
911401821497	BY228P LED50/CW PSU EN	6500 K	5400 lm	60 W
911401821897	BY228P LED50/NW PSU EN	4000 K	5400 lm	60 W
911401821597	BY228P LED90/NW PSU EN	4000 K	9000 lm	100 W

Order Code	Full Product Name	Koreksi Awal	Fluks cahaya	Daya input
		Suhu Warna	awal	awal
911401821697	BY228P LED180/CW PSU EN	6500 K	18000 lm	200 W
911401821797	BY228P LED180/NW PSU EN	4000 K	18000 lm	200 W

SmartBright Highbay G2

