



无忧无虑，轻松省电

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

明尚 LED 低天棚灯 G2 是一款简洁设计，高效能的室内 LED 灯具--节省电费、长寿命、免维护、安全、灵活应用。明尚 LED 低天棚灯 G2 可以简单替换基于荧光灯的低天棚灯，可以广泛应用在商超、体育娱乐场所以及仓库等。

优点

- 对比基于 CFL 的传统灯，明尚 LED 低天棚灯 G2 可以省电 55%
- 用来替代 45w、65w 和 85w 的 CFL 低天棚灯
- 均匀舒适的效果
- 安全和高可靠性。

特点


- 高光效：80lm/w
- 1600lm，2400lm，3200lm 可选
- 高品质散光板提供更均匀的出光效果
- 15000 小时寿命 (L70@25°C)符合国家以及全球的安规、EMC 标准

应用

- 室内通用照明，低天棚照明应用：超市、商铺、体育馆、仓库

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

Versions



BY088P LED40/CW

BY088P LED30/CW

产品详细



Essential SmartBright Lowbay
BY088P Side



Essential SmartBright Lowbay
BY088P Top

明尚 LED 低天棚灯 G2 BY088P

适用条件	
环境温度范围	-20 ~ +40°C
适用于随机开关	No
应用	
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
控制调光	
可调光	否
运营和电气	
输入电压	220-240 V
基本信息	
CE 标志	无
保护等级 IEC	安全等级 I
光罩/透镜类型	PC
包含的驱动器	是
ENEC 标志	无
可燃性标志	F
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 5 秒
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
光学类型	WB
初始性能	
初始色度	SDCM<5
初始显色指数 (CRI)	≥80
初始 LED 灯具效能	80 lm/W
光通量误差	+/-10%
机械和壳体	
颜色	灰色 黑色

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始光通量	初始输入功率
911401667303	BY088P LED40/NW	4000 K	3200 lm	40 W
911401667503	BY088P LED30/CW	6500 K	2400 lm	30 W

