



Đơn giản hơn, tiết kiệm hơn

Essential SmartBright LED Downlight G2

Essential SmartBright G2 LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

Lợi ích

- Tin cậy và an toàn: đáp ứng các quy định của quốc gia và quốc tế
- Tiết kiệm năng lượng: Hiệu suất hệ thống cao với mức tiêu thụ điện thấp hơn
- Đa dạng: Mua sắm trọn gói với nhiều lựa chọn đèn tròn, vuông âm trần cũng như lắp trên bề mặt để phù hợp với ứng dụng riêng của bạn
- Dễ lắp đặt với thiết kế mỏng

Tính năng


- Tuổi thọ cao: 20K giờ (L70B50 tại 25°C)
- Hiệu suất hệ thống: lên tới 85 lm/W
- Một dòng sản phẩm cung cấp các tùy chọn hình dạng tròn, vuông âm trần và lắp trên bề mặt
- Thiết kế mỏng: chiều cao thân đèn 33 mm

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Văn phòng
- Khu dân cư

Essential SmartBright LED Downlight G2

Phiên bản



Chi tiết sản phẩm



Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK02

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

Thông tin chung

Bộ điều khiển kèm theo Có

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu 80

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Dải nhiệt độ môi trường	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng

Order Code	Full Product Name	Dải nhiệt độ môi trường	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Dải nhiệt độ môi trường	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-	-
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-	-
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-	-
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-	-
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-	-

Order Code	Full Product Name	Dải nhiệt độ môi trường	Phù hợp cho dàn đèn bật tắt ngẫu nhiên
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-	-
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-	-
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-	-
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-	-
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-	-
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-	-
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-	-
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	-20 đến +40 °C	Không áp dụng

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	Không
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	Không
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	Không
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	Không
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	Không
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	Không
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	Không
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	Không
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	Không
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	Không
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	Không
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	Không
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	Không
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	Không
911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	Không
911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	Không
911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	Không
911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	Không
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	Không
911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	Không
911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	Không
911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	Không
911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	Không
911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	Không
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	Không
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	Không
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	Không
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	Không
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	Không
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	Không
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	Không
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	Không
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	Không
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	Không
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	Không
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	Không
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	Không
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	Không
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	Không
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	Không
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	Không
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	Không
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	Không
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	Không
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	Không
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	Không
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	Không
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	Không

Thông số vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	220-240 V
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	220-240 V
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	220-240 V
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	220-240 V
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	220-240 V
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	220-240 V
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	220-240 V
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	220-240 V
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	220-240 V
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	220-240 V
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	220-240 V
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	220-240 V
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	220-240 V
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	220-240 V
911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	220-240 V
911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	220-240 V
911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	220-240 V
911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	220-240 V
911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	220-240 V
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	220-240 V
911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	220-240 V
911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	220-240 V
911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	220-240 V
911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	220-240 V
911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	220-240 V
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	220-240 V
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	220-240 V
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	220-240 V
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	220-240 V
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	220-240 V
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-

Order Code	Full Product Name	Điện áp đầu vào
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	220-240 V
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	220-240 V
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	220-240 V
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	220-240 V
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	220-240 V
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	220-240 V
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	220-240 V
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	220-240 V
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	220-240 V
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	220-240 V
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	220-240 V
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	220-240 V
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	220-240 V
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	220-240 V
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	220-240 V
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	220-240 V
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	220-240 V
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	220-240 V
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	220-240 V
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	220-240 V

Thông tin chung

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Nguồn sáng		Loại chóa quang học
			thay thế được	Số Bộ điều khiển	
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Nguồn sáng		Loại chóa quang học
			thay thế được	Số Bộ điều khiển	
911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-	-	-	-
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-	-	-	-
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-	-	-	-
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-	-	-	-
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-	-	-	-
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-	-	-	-
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-	-	-	-
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-	-	-	-
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-	-	-	-
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-	-	-	-
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-	-	-	-
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-	-	-	-
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	Cấp an toàn II	Không	1 bộ	Góc chùm sáng 110°

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Loại chiếu quang học	Loại chóa quang học	Loại chóa quang học
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°

Order Code	Full Product Name	Cấp bảo vệ IEC	Loại chiếu quang học	Loại chóa quang học	Loại chóa quang học
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	Cấp an toàn II	Không được	Không điều khiển	Góc chùm sáng 110°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	SDCM<5	3000 K	300 lm	+/-10%	4 W
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	SDCM<5	4000 K	300 lm	+/-10%	4 W
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	SDCM<5	6500 K	300 lm	+/-10%	4 W
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	SDCM<5	3000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	SDCM<5	4000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	SDCM<5	6500 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	SDCM<5	3000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	SDCM<5	4000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	SDCM<5	6500 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	SDCM<5	3000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	SDCM<5	4000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	SDCM<5	6500 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	SDCM<5	3000 K	1500 lm	+/-10%	18 W
911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	SDCM<5	4000 K	1500 lm	+/-10%	18 W
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	SDCM<5	6500 K	1500 lm	+/-10%	18 W

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Chất lượng màu sắc ban đầu	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Quang thông ban đầu	Dung sai quang thông	Công suất đầu vào ban đầu
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	SDCM<5	3000 K	2000 lm	+/-10%	23 W
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	SDCM<5	4000 K	2000 lm	+/-10%	23 W
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	SDCM<5	6500 K	2000 lm	+/-10%	23 W
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-	3000 K	900 lm	-	11 W
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-	4000 K	900 lm	-	11 W
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-	6500 K	900 lm	-	11 W
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-	3000 K	1200 lm	-	15 W
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-	4000 K	1200 lm	-	15 W
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-	6500 K	1200 lm	-	15 W
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-	3000 K	1500 lm	-	18 W
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-	4000 K	1500 lm	-	18 W
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-	6500 K	1500 lm	-	18 W
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-	3000 K	2000 lm	-	23 W
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-	4000 K	2000 lm	-	23 W
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-	6500 K	2000 lm	-	23 W
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	SDCM<5	3000 K	300 lm	+/-10%	4 W
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	SDCM<5	6500 K	300 lm	+/-10%	4 W
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	SDCM<5	3000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	SDCM<5	4000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	SDCM<5	6500 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	SDCM<5	3000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	SDCM<5	4000 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	SDCM<5	6500 K	600 lm	+/-10%	7 W
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	SDCM<5	3000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	SDCM<5	4000 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	SDCM<5	6500 K	900 lm	+/-10%	11 W
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	SDCM<5	3000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	SDCM<5	4000 K	1200 lm	+/-10%	15 W
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	SDCM<5	6500 K	1200 lm	+/-10%	15 W

Cơ khí và bộ vỏ

Order Code	Full Product Name	Màu	Order Code	Full Product Name	Màu
911401809697	DN027B LED3/WW D90 RD	Trắng	911401811297	DN027B LED9/NW D125 RD	Trắng
911401809797	DN027B LED3/NW D90 RD	Trắng	911401811397	DN027B LED9/CW D125 RD	Trắng
911401809897	DN027B LED3/CW D90 RD	Trắng	911401811497	DN027B LED6/WW D150 RD	Trắng
911401809997	DN027B LED6/WW D90 RD	Trắng	911401811597	DN027B LED6/NW D150 RD	Trắng
911401810097	DN027B LED6/NW D90 RD	Trắng	911401811697	DN027B LED6/CW D150 RD	Trắng
911401810197	DN027B LED6/CW D90 RD	Trắng	911401812097	DN027B LED12/WW D150 RD	Trắng
911401810597	DN027B LED6/WW D100 RD	Trắng	911401812197	DN027B LED12/NW D150 RD	Trắng
911401810697	DN027B LED6/NW D100 RD	Trắng	911401812297	DN027B LED12/CW D150 RD	Trắng
911401810797	DN027B LED6/CW D100 RD	Trắng	911401812397	DN027B LED12/WW D175 RD	Trắng
911401810897	DN027B LED6/WW D125 RD	Trắng	911401812497	DN027B LED12/NW D175 RD	Trắng
911401810997	DN027B LED6/NW D125 RD	Trắng	911401812597	DN027B LED12/CW D175 RD	Trắng
911401811097	DN027B LED6/CW D125 RD	Trắng	911401812697	DN027B LED15/WW D175 RD	Trắng
911401811197	DN027B LED9/WW D125 RD	Trắng	911401812797	DN027B LED15/NW D175 RD	Trắng

Essential SmartBright LED Downlight G2

Order Code	Full Product Name	Màu
911401812897	DN027B LED15/CW D175 RD	Trắng
911401813297	DN027B LED20/WW D200 RD	Trắng
911401813397	DN027B LED20/NW D200 RD	Trắng
911401813497	DN027B LED20/CW D200 RD	Trắng
911401815697	DN027C LED9/WW D150	-
911401815797	DN027C LED9/NW D150	-
911401815897	DN027C LED9/CW D150	-
911401815997	DN027C LED12/WW D175	-
911401816097	DN027C LED12/NW D175	-
911401816197	DN027C LED12/CW D175	-
911401816297	DN027C LED15/WW D200	-
911401816397	DN027C LED15/NW D200	-
911401816497	DN027C LED15/CW D200	-
911401816597	DN027C LED20/WW D225	-
911401816697	DN027C LED20/NW D225	-
911401816797	DN027C LED20/CW D225	-
911401813597	DN027B LED3/WW L100 SQ	Trắng
911401813797	DN027B LED3/CW L100 SQ	Trắng

Order Code	Full Product Name	Màu
911401813897	DN027B LED6/WW L100 SQ	Trắng
911401813997	DN027B LED6/NW L100 SQ	Trắng
911401814097	DN027B LED6/CW L100 SQ	Trắng
911401814197	DN027B LED6/WW L125 SQ	Trắng
911401814297	DN027B LED6/NW L125 SQ	Trắng
911401814397	DN027B LED6/CW L125 SQ	Trắng
911401814497	DN027B LED9/WW L125 SQ	Trắng
911401814597	DN027B LED9/NW L125 SQ	Trắng
911401814697	DN027B LED9/CW L125 SQ	Trắng
911401814797	DN027B LED6/WW L150 SQ	Trắng
911401814897	DN027B LED6/NW L150 SQ	Trắng
911401814997	DN027B LED6/CW L150 SQ	Trắng
911401815097	DN027B LED9/WW L150 SQ	Trắng
911401815197	DN027B LED9/NW L150 SQ	Trắng
911401815297	DN027B LED9/CW L150 SQ	Trắng
911401815397	DN027B LED12/WW L150 SQ	Trắng
911401815497	DN027B LED12/NW L150 SQ	Trắng
911401815597	DN027B LED12/CW L150 SQ	Trắng

