



Доступный и надежный пыле- и влагозащищенный СВЕТИЛЬНИК

Smartbright Waterproof G2

SmartBright Waterproof G2 – это улучшенная версия SmartBright Waterproof G1, которая может использоваться для замены традиционных пыле- и влагозащищенных светильников с люминесцентными или светодиодными лампами, обеспечивает высокое качество света с существенной экономией энергии и затрат на техническое обслуживание. Светильник и его компоненты предназначены как для использования внутри зданий, так и на улице.

Преимущества

- Прост в подключении: 2 вида проводки (стационарная версия и со сквозной проводкой)
- Высокое качество света: индекс цветопередачи более 80
- Надежный светильник: срок службы более 25,000 часов (L70B50)
- Широкий диапазон рабочих температур: от -30°C до +45°C

Характеристики

- Прочная конструкция: степень IP65 и IK06
- Простая установка: универсальный монтажный зажим из нержавеющей стали, винты из нержавеющей стали и нержавеющие крюки, все поставляется в комплекте со светильником

Smartbright Waterproof G2

Применение

- Общее освещение промышленных объектов
- Крытые парковки
- Цеха и сборочные линии
- Технические помещения

Versions



WT066C



WT066C L600



Smartbright Waterproof G2

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +45 °C
---------------------------------------	---------------

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK06
Код защиты от проникновения	IP65

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Тип оптического плафона/линзы	PCO
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	Symmetrical

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	SDCM<5
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	Gray and white
------	----------------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L80B50	17500 h
Медианный полезный срок службы L90B50	8100 h

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светотдача	Начальная входная мощность
911401853697	WT066C NW LED45 L1500 PSU TB	4500 lm	49 W
911401853797	WT066C NW LED18 L600 PSU TB	3600 lm	40 W
911401853897	WT066C NW LED36 L1200 PSU TB	1800 lm	19.4 W

Smartbright Waterproof G2

