



Uygun fiyatlı ve güvenilir enerji tasarruflu LED'li Aydınlatma Armatürleri

Smartbright Waterproof G2

SmartBright Waterproof G2, SmartBright Waterproof G1'den yola çıkan bir yeniliktir ve geleneksel floresan lambalı veya LED tüplü etanj armatürlerin yerine kullanılabilir; enerjiden ve bakımdan önemli ölçüde tasarruf sağlarken yüksek ışık kalitesi sunar. Aydınlatma armatürü ve bileşenleri hem iç hem de yarı dış mekanda uygulama (anti-UV PC malzemeden muhafaza ve difüzer ile) için tasarlanmıştır; saçak, gıda endüstrisi, garajlar ve otomobil yıkayıcıları için ideal bir aydınlatma çözümüdür. Bunun ötesinde, SmartBright Waterproof G2 ömrü boyunca sızdırmazlığı entegre eden tasarımıyla bakım gerektirmeyen, 25K saat güvenilir hizmet ömrü sunan bir üründür.

Faydaları

- Kolay Kablolama: Seçim ve müşteri alışkanlıklarını karşılayacak 3 kablo seçeneği.
- Kusursuz Performans: homojen dağılım, SDCM 5, yüksek kalitede ışık CRI80, daha yüksek lümen çıkışıyla daha parlak.
- Güvenilir Kalite: %70 lümen korumasıyla 25K saat, -30°C ila +45°C geniş çalışma sıcaklığı aralığı, çeşitli endüstriyel ortamlarda uygulanabilir

Smartbright Waterproof G2

Özellikler

- Sağlam tasarım: IP65 IK06, Anti UV Polikarbon muhafaza, çift ekstrüzyon teknolojisi.
- Kolay Kurulum: Paslanmaz Evrensel Montaj Klipsi, Paslanmaz Vidalar, Paslanmaz Kancalar, tümü aydınlatma armatürü ile birlikte 1 pakette.

Uygulama

- Endüstriyel genel alan
- Gıda ve içecek
- Atölye ve montaj hattı
- Otopark
- Saçak, yaya yolu
- Yarı dış mekan


Versions




ÜRÜN BİLGİLERİ



WT066C Breather Detail Photo



WT066C Mounting Bracket Detail Photo



WT066C Wiring Detail Photo

Smartbright Waterproof G2

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	-30 to +45 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime karşı koruma sınıfı	IP65

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı	- °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Optik kapak/lens türü	PCO
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	NO
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Tertibat birimi sayısı	1 unit
Optik sistem türü	Symmetrical

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç renk türü	SDCM<5
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	90 lm/W
Işık akışı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray and white
------	----------------

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L80B50	17500 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	8100 h

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı	Başlangıç giriş gücü
31169299	WT066C CW LED18 L600 PSU TB	6500 K	1800 lm	19.4 W
31170899	WT066C NW LED18 L600 PSU TB	4000 K	1800 lm	19.4 W
31173999	WT066C CW LED36 L1200 PSU TB	6500 K	3600 lm	40 W
31174699	WT066C NW LED36 L1200 PSU TB	4000 K	3600 lm	40 W
31175399	WT066C CW LED45 L1500 PSU TB	6500 K	4500 lm	49 W

Smartbright Waterproof G2

