



Bộ đèn LED chiếu sáng tiết kiệm năng lượng giá cả phải chăng và tin cậy

Smartbright Waterproof G2

SmartBright Waterproof G2 là sản phẩm cải tiến của SmartBright Waterproof G1, có thể được sử dụng để thay thế đèn chống nước truyền thống với bóng đèn huỳnh quang hoặc đèn tuýp LED, cung cấp chất lượng ánh sáng cùng với khả năng tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì đáng kể. Bộ đèn này cùng với các bộ phận của nó được thiết kế cho cả ứng dụng trong nhà và nửa ngoài trời (vỏ và thấu kính khuếch tán làm từ vật liệu PC chống UV), đây là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mái che, ngành thực phẩm, ga-ra đỗ xe, bãi rửa xe. Hơn nữa, SmartBright Waterproof G2 cũng không cần bảo dưỡng nhờ thiết lập liền, kín trong toàn bộ vòng đời với tuổi thọ đáng tin cậy 25.000 giờ.

Lợi ích

- Đi dây dễ dàng: 3 tùy chọn đi dây để lựa chọn, đáp ứng thói quen đi dây của khách hàng.
- Hiệu suất xuất sắc: độ đồng nhất tốt SDCM<5, ánh sáng chất lượng cao với CRI>80, sáng hơn với quang thông đầu ra cao hơn.
- Chất lượng tin cậy: 25.000 giờ với hệ số duy trì quang thông 70%, khoảng nhiệt độ vận hành rộng từ -30°C đến +45°C, có thể sử dụng trong nhiều môi trường công nghiệp khác nhau

Tính năng

- Thiết kế chắc chắn: IP65 IK06, vỏ polycarbonate chống UV, công nghệ ép dùn kép.
- Dễ lắp đặt: Kẹp gá lắp da năng không gỉ, Vít không gỉ, Móc không gỉ, tất cả chỉ trong 1 gói cùng với bộ đèn.

Smartbright Waterproof G2


Ứng dụng

- Khu vực chung trong công nghiệp
- Thực phẩm và đồ uống
- nhà xưởng và dây chuyền lắp ráp
- Bãi đỗ xe
- Mái che, lối đi
- Nửa ngoài trời

Phiên bản



WT066C L600




WT066C


Chi tiết sản phẩm



WT066C Breather Detail Photo



WT066C Mounting Bracket Detail Photo



WT066C Wiring Detail Photo

Smartbright Waterproof G2

Điều kiện ứng dụng	
Dải nhiệt độ môi trường	-30 đến +45 °C
Cấp độ làm mờ tối đa	Không áp dụng
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Tính năng làm mờ	Không
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Thông tin chung	
Góc chùm sáng của nguồn sáng	- °
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate trắng đục
Bộ điều khiển kèm theo	Có
Ký hiệu ENEC	-
Ký hiệu dễ cháy	-
Thử nghiệm nguy hiểm cháy	Nhiệt độ 750 °C, thời gian 5 giây
Nguồn sáng thay thế được	Không
Số Bộ điều khiển	1 bộ
Loại chóa quang học	Đối xứng
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Chất lượng màu sắc ban đầu	SDCM<5
Init. Chỉ số Hoàn Màu	>80
Dung sai quang thông	+/-10%
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Xám và trắng
Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Thời hạn sử dụng trung bình L80B50	17500 h
Thời hạn sử dụng trung bình L90B50	8100 h

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

		Init. Corr.	Hiệu suất đèn	Quang thông	Công suất
Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu	LED ban đầu	ban đầu	đầu vào ban đầu
911401822597	WT066C CW LED9 L600 PSU TB	6500 K	95 lm/W	900 lm	9.4 W
911401822697	WT066C NW LED9 L600 PSU TB	4000 K	95 lm/W	900 lm	9.4 W
911401822797	WT066C CW LED18 L600 PSU TB	6500 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401822997	WT066C CW LED18 L1200 PSU TB	6500 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401824797	WT066C CW LED18 L600 PSU FW	6500 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401824897	WT066C NW LED18 L600 PSU FW	4000 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401825097	WT066C NW LED18 L1200 PSU FW	4000 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401825197	WT066C CW LED36 L1200 PSU FW	6500 K	90 lm/W	3600 lm	40 W
911401825297	WT066C NW LED36 L1200 PSU FW	4000 K	90 lm/W	3600 lm	40 W
911401825497	WT066C NW LED45 L1500 PSU FW	4000 K	90 lm/W	4500 lm	49 W
911401823397	WT066C CW LED45 L1500 PSU TB	6500 K	90 lm/W	4500 lm	49 W

Smartbright Waterproof G2

