



负担得起的高可靠性 LED 灯具

明尚 LED 三防灯 G2

明尚 LED 三防灯 G2 是在第一代产品的基础上的创新突破。可以完全替代传统的荧光灯三防灯以及想通过加装 LED 灯管来实现 LED 升级的三防灯。一体化设计，免维护，高品质的出光效果，抵御复杂恶劣的环境，低成本的运营成本。

优点

- 高度均匀发光
- SDCM 色容差 5，CRI 显色性指数 80
- 更亮更多的流明数出
- 寿命 25000 小时（70%的流明维持率）
- 适用的环境温度-30°C 到+45°C，轻松应对各种复杂的工况环境

特点

- 坚固设计: IP65 以及 IK06 的防护等级，抗紫外的 PC 外壳配合双色挤出工艺
- 简便安装：不锈钢通用安装搭扣，不锈钢螺丝，不锈钢挂钩等附件（含在包装内）

应用

- 工矿领域一般照明
- 食品饮料加工行业
- 工厂车间及装配线
- 室内停车场
- 顶棚
- 通道
- 半室外

明尚 LED 三防灯 G2

Versions




WT066C with wire and bracket

产品详细



WT066C Breather Detail Photo



WT066C Mounting Bracket Detail Photo

明尚 LED 三防灯 G2

适用条件	
环境温度范围	-30 ~ +45°C
最高暗淡级别	-
应用	
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP65
控制调光	
可调光	否
运营和电气	
输入电压	220-240 V
基本信息	
光源的光束角度	- °
CE 标志	无
保护等级 IEC	安全等级 II
光罩/透镜类型	PCO
包含的驱动器	是
ENEC 标志	无
可燃性标志	NO
灼热丝测试	温度 750°C ,持续时间 5 秒
可更换光源	否
设备组件数	1 unit
光学类型	对称
初始性能	
初始色度	SDCM<5
初始显色指数	>80
光通量误差	+/-10%
机械和壳体	
颜色	GR-WH
耐久性能	
使用寿命中值 L80B50	17500 h
使用寿命中值 L90B50	8100 h

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始校正色温	初始 LED 灯具效能	初始光通量	初始输入功率
911401671303	WT066C NW LED36 L1200 PSU FW GC	4000 K	90 lm/W	3600 lm	40 W
911401671503	WT066C NW LED18 L1200 PSU FW GC	4000 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401671603	WT066C CW LED18 L600 PSU FW GC	6500 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401671703	WT066C NW LED18 L600 PSU FW GC	4000 K	90 lm/W	1800 lm	19.4 W
911401671803	WT066C CW LED9 L600 PSU FW GC	6500 K	95 lm/W	900 lm	9.4 W

