



Đơn giản hơn, tiết kiệm hơn

Essential SmartBright LED Downlight G2 DN028B

Essential SmartBright G2 DN028B LED Downlight là sản phẩm xứng đáng với giá tiền với hiệu suất cao, chất lượng tốt và tin cậy. Sản phẩm cung cấp nhiều cấu hình từ công suất 300 lm đến 2000 lm, để thay thế cho đèn downlight truyền thống. Sản phẩm có thể được sử dụng cho trung tâm mua sắm, cửa hàng bán lẻ, khu dân cư và văn phòng. Đây là dòng sản phẩm lý tưởng để phân phối trên thị trường thương mại.

Lợi ích

- Tin cậy và an toàn: đáp ứng các quy định của Australia và New Zealand
- Tiết kiệm năng lượng: Hiệu suất hệ thống cao với mức tiêu thụ điện thấp hơn
- Dễ lắp đặt với thiết kế mỏng; dây mềm và phích cắm dành cho Australia hoặc khối đầu cực từ xa dành cho New Zealand

Tính năng

- Tuổi thọ cao: 20K giờ (L70B50 tại 25°C)
- Hiệu suất hệ thống: lên tới 85 lm/W và với tùy chọn có thể điều chỉnh độ sáng (có sẵn ở một số model nhất định)
- Thiết kế mỏng: chiều cao thân đèn 33 mm

Ứng dụng

- Cửa hàng bán lẻ
- Văn phòng
- Khu dân cư

Essential SmartBright LED Downlight G2 DN028B

Phiên bản



DN028B

Chi tiết sản phẩm



Essential SmartBright DN027B
Round

