



**GreenPerform
Waterproof G2,
merupakan produk
fungsi kedap air dan
anti-debu yang
ditingkatkan,
memberikan kualitas
pencahayaan terbaik,
sangat menghemat
energi, dan bebas
perawatan.**

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

Lampu Greenperform Waterproof G2 dan komponennya didesain untuk aplikasi dalam ruangan maupun semi-luar ruangan (housing material PC anti-UV dan peredam, aksesoris pemasangan baja antikorosi). Kami merancang optik yang ramah, hemat energi, kualitas andal, dan pemasangan kabel yang mudah. Selain itu, sistem pendeteksi pergerakan nirkabel GreenParking siap untuk memberikan penghematan energi maksimal dan pengalaman pencahayaan baru Anda.

Greenperform Waterproof G2 - WT188C

Benefits

- Tampilan dan suasana elegan dan ramping
- Pancaran rendah, ramah terhadap mata
- Kualitas terjamin, rasio kegagalan rendah, awet, hemat energi dan bebas perawatan
- Temperatur bekerja luas, dapat diterapkan pada beragam lingkungan industri
- Pengkabelan mudah, memenuhi kebiasaan pengkabelan pelanggan dan menghemat biaya pekerja

Features

- IP65 IK08, housing Polikarbonat Anti UV, housing ekstrusi ganda, peredam opal
- 50.000 jam @ L70B50, rentang temperatur bekerja yang luas dari -30°C hingga +45°C
- Pemasangan permukaan & suspensi ke langit-langit dan dinding
- klip dan kait pemasangan anti karat, semua dalam 1 paket dengan lampu
- 3 pilihan pengkabelan sama dengan produk konvensional

Application

- Aplikasi umum industri
- Makanan dan minuman bengkel kerja dan barisan pertemuan
- Kanopi
- Garasi parkir
- Pencuci mobil

