



Pontos de iluminação: uma inovação real

UNIdot

A iluminação correta de fachada realça a atmosfera de qualquer espaço e aguça a imaginação. A Philips UNIdot é apenas uma das últimas inovações em iluminação de LED que permite que você crie essa atmosfera perfeita para ambientes externos e internos. As tão sonhadas noites iluminadas e paisagens urbanas fascinantes são possibilitadas pelo sistema de iluminação de LED inteligente Philips UNIdot. Flexível e modular, as luzes UNIdot podem ser afixadas em qualquer fachada complexa e atende ao briefing de design de iluminação mais criativo. Disponível em opções coloridas dimerizáveis, com intensidade de luz fácil de ajustar, essa solução se torna uma ótima substituição para as soluções convencionais no que se refere a desempenho, versatilidade, qualidade de luz e economia de energia.

Benefícios

- Design inteligente – Arredondada e versátil, pode ser facilmente instalada em qualquer superfície e em qualquer elevação.
- Cores que inspiram – As opções de RGB e luz branca controláveis por DMX ajudam a obter a atmosfera e os efeitos desejados.
- Consistência – O revestimento de transparência leitosa garante uma visão ainda mais clara e abrangente.
- Confiabilidade. Baixa tensão e vida útil de 50.000 horas da iluminação de LED oferecem uma economia de custo significativa.

Características

- Disponível em branco e RGB, em três tamanhos
- Ângulo de feixe aberto de 125°
- Aplicação externa. IP66, IK07.
- Compatível com DMX/RDM

Aplicação

- Prédios; cinemas; parques de diversões; centros recreacionais

Versions



BGS301 18xLED-HB D90



BGS302 42xLED-HB D140

Approval and Application	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK07
General Information	
Marca CE	CE
Tipo de acessório de lente/difusor óptico	PCF
Controlador incluído	Não
Marca ENEC	Não
Marca de inflamabilidade	F
Número de unidades de equipamento	1
Mechanical and Housing	
Cor	GR-WH

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	0% (digital)
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Not applicable
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Not applicable
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Not applicable
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	0% (digital)
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Not applicable
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Not applicable
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Not applicable

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	Sim
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Não
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Não
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	Sim
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Não
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Não
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Não

General Information

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	RD/GN/BL (RGB)
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	WW
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	NW
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	CW

Order Code	Full Product Name	Cor da fonte de luz
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	RD/GN/BL (RGB)
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	WW
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	NW
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	CW

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Inicial Corr. Temperatura de cor	Inicial Índice de restituição cromática	Fluxo luminoso inicial
911401612103	BGS301 18xLED-HB- RGB 24V D90	- K	-	109 lm
911401612203	BGS301 18xLED- HB-3000 24V D90	3000 K	70	200 lm
911401612303	BGS301 18xLED- HB-4000 24V D90	4000 K	70	217 lm
911401612403	BGS301 18xLED- HB-5000 24V D90	5000 K	70	217 lm

Order Code	Full Product Name	Inicial Corr. Temperatura de cor	Inicial Índice de restituição cromática	Fluxo luminoso inicial
911401612503	BGS302 42xLED-HB- RGB 24V D140	- K	-	257 lm
911401612603	BGS302 42xLED- HB-3000 24V D140	3000 K	70	466 lm
911401612703	BGS302 42xLED- HB-4000 24V D140	4000 K	70	506 lm
911401612803	BGS302 42xLED- HB-5000 24V D140	5000 K	70	506 lm

