



Ứng dụng cải tiến chất lượng từ phát quang vào đời sống

UNIdot

Chiếu sáng mặt tiền hợp lý sẽ tạo thêm điểm nhấn cho không gian và trang hoàng cho công trình. Philips UNIdot chỉ là một trong những cải tiến mới nhất trong công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED cho phép bạn tạo nên không gian hoàn hảo cả ngoài trời và trong nhà. Hệ thống đèn LED thông minh UNIdot của Philips sẽ tô điểm thêm cho bầu trời đêm đầy sao thơ mộng và cảnh quan đô thị tráng lệ. Với kết cấu linh hoạt và theo mô-đun, đèn UNIdot có thể được gắn trên mọi mặt tiền phức tạp và thỏa mãn được những ý tưởng thiết kế chiếu sáng sáng tạo nhất. Có sẵn các tùy chọn màu có thể điều chỉnh độ sáng với cường độ ánh sáng để điều chỉnh là những ưu điểm khiến bộ đèn này là lựa chọn thay thế tuyệt vời cho các giải pháp truyền thống xét về hiệu suất, độ linh hoạt, chất lượng ánh sáng và tiết kiệm năng lượng.

Lợi ích

- Thiết kế thông minh – bo tròn và linh hoạt, có thể dễ dàng lắp đặt trên mọi bề mặt, ở mọi độ cao.
- Màu sắc khởi nguồn cảm hứng – các tùy chọn ánh sáng trắng và RGB có thể điều khiển thông qua DMX giúp đạt được môi trường và hiệu ứng mong muốn.
- Đồng nhất – Nắp đèn trong mờ đảm bảo độ sáng và tầm chiếu rộng.
- Độ tin cậy. Với công suất thấp và tuổi thọ 50.000 giờ, chiếu sáng bằng đèn LED giúp tiết kiệm chi phí rõ rệt.

Tính năng

- Có sẵn màu Trắng và RGB với ba kích cỡ
- Góc chùm sáng rộng 125°
- Chiếu sáng ngoài trời. IP66, IK07.
- Tương thích với DMX/RDM

Ứng dụng

• Tòa nhà, Nhà hát, Công viên giải trí và Trung tâm giải trí

Phiên bản



BGS301 18xLED-HB D90

BGS302 42xLED-HB D140

Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK07
Thông tin chung	
Ký hiệu CE	Ký hiệu CE
Loại nắp thấu quang/thấu kính	Chao đèn/nắp
	Polycarbonate mờ
Bộ điều khiển kèm theo	Không
Ký hiệu dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Nguồn sáng thay thế được	Không
Số Bộ điều khiển	1 bộ
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang	-
Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng	-
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu	Xám và trắng

Điều kiện ứng dụng

Order Code	Full Product Name	Cấp độ làm mờ tối đa
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	0% (kỹ thuật số)
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Không áp dụng
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Không áp dụng
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Không áp dụng
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	0% (kỹ thuật số)
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Không áp dụng
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Không áp dụng
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Không áp dụng

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	Có
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Không
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Không
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Không

Order Code	Full Product Name	Tính năng làm mờ
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	Có
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Không
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Không
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Không

Thông tin chung

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	Đỏ, xanh lục và xanh lam

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Trắng ấm

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Trắng trung tính
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Trắng mát
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	Đỏ, xanh lục và xanh lam

Order Code	Full Product Name	Màu nguồn sáng
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Trắng ấm
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Trắng trung tính
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Trắng mát

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	- K	-	109 lm
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	3000 K	70	200 lm
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	4000 K	70	217 lm
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	5000 K	70	217 lm

Order Code	Full Product Name	Init. Corr. Nhiệt độ màu	Init. Chỉ số Hoàn Màu	Quang thông ban đầu
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	- K	-	257 lm
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	3000 K	70	466 lm
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	4000 K	70	506 lm
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	5000 K	70	506 lm

