



# 點綴美好人生

## UNIdot

直視點狀燈具裝飾照明應用高亮度輸出滿足在市中心高亮環境可見有大尺寸 Ø140 可選，可用于立面高區的遠距離觀看要求燈具可獨立控制實現畫面效果堅固耐用的設計確保長期戶外穩定運行

### 优点

- 產品外形設計能夠最大限度的融入建築表面
- 完美的直徑/高尺寸比例
- 平滑的曲面弧度
- 燈體顏色與建築一致
- 保持領先的亮度和光效
- 乳白面罩 RGB:~2.5 倍流明輸出 vs Vayadot , ~4.0 倍亮度輸出 vs Vayadot , ~2.5 倍亮度輸出 vs 競爭對手
- 全透面罩 RGB:~1.2 倍流明輸出 vs 競爭對手
- 高防護等級 IP66 IK07
- 易於安裝，支持背部或側面出線的安裝方式

### 特点

- 三種尺寸
- 白光和 RGB 可選
- 125°直觀可視
- IP66、IK07 滿足室外應用
- DMX/RDM 可選

### 应用

- 樓宇亮化，劇場，博物館及社區建築的外牆立面

Versions



BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90



BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140



BGS300 12xLED-HB-RGB 24V D70

應用	
機械衝擊保護規範	IK07
基本資訊	
CE 標誌	CE
光學覆蓋/鏡頭類型	PCF
內附驅動器	否
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	F
光源可更換	否
裝置部件數量	1
照明科技	
側入標準傾斜角	-
柱頂標準傾斜角	-
機械和殼體	
色彩	Gray and white

適用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	0% (digital)
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	Not applicable
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	Not applicable
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	Not applicable
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	0% (digital)
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	Not applicable
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	Not applicable
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	Not applicable
911401616203	BGS300 12xLED-HB-RGB 24V D70	0% (digital)
911401616303	BGS300 12xLED-HB-3000 24V D70	Not applicable
911401616403	BGS300 12xLED-HB-5000 24V D70	Not applicable
911401616503	BGS300 12xLED-HB-4000 24V D70	Not applicable

控制調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	是
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	否
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	否
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	否
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	是
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	否

Order Code	Full Product Name	可調光
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	否
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	否
911401616203	BGS300 12xLED-HB-RGB 24V D70	是
911401616303	BGS300 12xLED-HB-3000 24V D70	否
911401616403	BGS300 12xLED-HB-5000 24V D70	否
911401616503	BGS300 12xLED-HB-4000 24V D70	否

基本資訊

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	RD/GN/BL (RGB)
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	WW
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	NW
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	CW
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	RD/GN/BL (RGB)

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	WW
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	NW
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	CW
911401616203	BGS300 12xLED-HB-RGB 24V D70	RD/GN/BL (RGB)
911401616303	BGS300 12xLED-HB-3000 24V D70	WW

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401616403	BGS300 12xLED-HB-5000 24V D70	CW

Order Code	Full Product Name	光源色彩
911401616503	BGS300 12xLED-HB-4000 24V D70	NW

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始顯色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401612103	BGS301 18xLED-HB-RGB 24V D90	- K	-	109 lm
911401612203	BGS301 18xLED-HB-3000 24V D90	3000 K	70	200 lm
911401612303	BGS301 18xLED-HB-4000 24V D90	4000 K	70	217 lm
911401612403	BGS301 18xLED-HB-5000 24V D90	5000 K	70	217 lm
911401612503	BGS302 42xLED-HB-RGB 24V D140	- K	-	257 lm
911401612603	BGS302 42xLED-HB-3000 24V D140	3000 K	70	466 lm
911401612703	BGS302 42xLED-HB-4000 24V D140	4000 K	70	506 lm

Order Code	Full Product Name	初始顯色		
		初始相關色溫	指數	初始光通量
911401612803	BGS302 42xLED-HB-5000 24V D140	5000 K	70	506 lm
911401616203	BGS300 12xLED-HB-RGB 24V D70	- K	-	73 lm
911401616303	BGS300 12xLED-HB-3000 24V D70	3000 K	70	145 lm
911401616403	BGS300 12xLED-HB-5000 24V D70	5000 K	70	157 lm
911401616503	BGS300 12xLED-HB-4000 24V D70	4000 K	70	157 lm

