

为您提供安全，可靠，舒适的洁净室照明体验。

Greenperform Cleanroom Teardrop G2

Greenperform 洁净室 Teardrop G2 是一款优化的洁净室照明灯具。Teardrop G2 采用纤薄，紧凑，光滑的外壳设计，最大限度的避免了洁净室的附着尘埃，可以满足 10~1000 级的要求。CR388C 系列产品还提供了优秀的照明质量，大幅度的节能和免维护的可靠质量。无论是白光还是黄光照明解决方案都可用，Teardrop G2 是您的新项目 and 改造项目的最佳选择。

优点

- 紧凑，纤细，坚固的外壳，避免灰尘附着
- 柔和，均匀的照明输出
- 低频闪，对人眼友好
- 长寿命，使您免于产品维护
- 低能源消耗，节省能源
- 易于安装，节省您的人力成本

特点


- IP40，IK03
- PC 挤出壳体，防紫外线 PC 透光罩
-
- 适用于洁净室等级 10 - 1000
- CRI>80
- SDCM<5
- 50,000 小时寿命(L70B50)
- 吸顶和天花板安装，可提供轨道以供 T 形龙骨安装

Greenperform Cleanroom Teardrop G2

应用



- 集成电路（VLS）制造
- 精密机械部件制造
- 航空仪表制造
- 液压部件制造
- 关键光学设备
- 饮料
- 无菌灌装
- 食品
- 制药工业
- 半导体制造/装配等。

Versions



CR388C Amber

二维绘图



Greenperform Cleanroom Teardrop G2

产品详细



CR388C Detail Photo

一般信息	
CE 标志	-
包含的驱动器	是
灼热丝测试	温度 750°C ,持续时间 5 秒
可更换光源	否
设备组件数	1 个单位
灯技术	
光罩类型	聚碳酸酯
光学类型	对称
操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
温度	
环境温度范围	0 至 +35°C
机械和外壳	
外壳颜色	白色
审批和申请	
保护等级 IEC	安全等级 I
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP40
初始性能 (符合 IEC 标准)	
初始色度	SDCM<5
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	-	-	105 lm/W	2,200 lm
911401516441	CR388C LED20 CW L120 PSU	6500 K	>80	125 lm/W	2,000 lm
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	4000 K	>80	120 lm/W	3,900 lm
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	6500 K	>80	120 lm/W	3,900 lm
911401516741	CR388C LED40 NW L120 PSD	4000 K	>80	190 lm/W	4,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	21 W
911401516441	CR388C LED20 CW L120 PSU	16 W
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	32 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	32 W
911401516741	CR388C LED40 NW L120 PSD	39 W

控制和调光

Greenperform Cleanroom Teardrop G2

Order Code	Full Product Name	可调光
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	否
911401516441	CR388C LED20 CW L120 PSU	否
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	否

Order Code	Full Product Name	可调光
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	否
911401516741	CR388C LED40 NW L120 PSD	是

长时间使用性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	45,000 小时	40,000 小时
911401516441	CR388C LED20 CW L120 PSU	45,000 小时	40,000 小时
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	-	-

Order Code	Full Product Name	使用寿命中值 L80B50	使用寿命中值 L90B50
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	45,000 小时	40,000 小时
911401516741	CR388C LED40 NW L120 PSD	45,000 小时	40,000 小时

申请条件

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401516941	CR388C LED20 Amber L120 PSU	不适用
911401516441	CR388C LED20 CW L120 PSU	不适用
911401516541	CR388C LED40 NW L120 PSU	不适用

Order Code	Full Product Name	最高暗淡级别
911401516641	CR388C LED40 CW L120 PSU	不适用
911401516741	CR388C LED40 NW L120 PSD	1%

