



Prostě skvělé LED Přejděte nyní na vysoce kvalitní LED svítidla za skvělou cenu.

Světlomet Ledinaire Mini

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Osvědčená kvalita značky Philips
- Rychlá návratnost pořizovacích nákladů: úspora energie více než 80 % ve srovnání s halogenovým zdrojem
- Snadná montáž bez nutnosti otevření světlometu
- Vysoce kvalitní povrchová úprava Philips, odolnost a spolehlivost

Vlastnosti

- Vysoká účinnost: 90 lm/WExtra plochý design s krytím IP65, s čidlem nebo bez čidla Světelný tok svítidla: 900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (50 W)Dlouhá životnost 35 000 hodin (Ta 25°C)Hranolové sklo pro rozptýlené a pohodlné světlo, zapojení pomocí 0,3m kabelu (třída 1), kabelová průchodka z nerezové oceliStojací nebo závěsná montážSoulad s normami CE, CB, ROHS

Světlo met Ledinaire Mini

Aplikace

- Fasády budov, maloobchody
- Zahrady, podchody
- Billboardy

Specifikace

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 až +40 °C
Beam angle	100°
Color	Gray and black
	Volné přívody / lanka (Volné přívody / lanka)
	Ne
	Power supply unit (PSU)
	4000 K
	10, 27, 50 W
	90 lm/W

	900, 2500, 4500 lm
	50 až 60 Hz
	220 to 240 V
	0.13, 0.38, 0.64 A
	Ne
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polykarbonát
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 roky

Versions



LED modul, tok systému 2500 lm

Detaily o výrobku



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-2DPP.TIF

Světlomet Ledinaire Mini

Detaily o výrobku




Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF




Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF

Světlomet Ledinaire Mini

Detaily o výrobku



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led45-5DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105-1DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105-2DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105_Led45-1DPP.TIF

Světlomet Ledinaire Mini

Detaily o výrobku



Ledinaire_floodlight_mini-
BVP105_Led45-2DPP.TIF

