



# Sencillamente LED Cámbiese ahora al LED de gran calidad a un precio excelente..

## Proyector Ledinaire mini

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

### Beneficios

- Calidad y confianza de Philips
- Rápida amortización: ahorro energético del >80 % (lámparas halógenas)
- Instalación rápida sin abrir el proyector
- Acabado de alta calidad Philips, robusto y totalmente fiable

### Características

- Flujo del sistema: 900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (45 W) con blanco neutro, CRI 80 y alta eficiencia de 90 lm/W
- Diseño IP65 extraplano de proyector, se suministra con cable, puede montarse de pie o colgante
- Versiones con detector de movimiento
- Larga vida útil de 50.000 horas (Ta 25 °C)
- Cristal prismático para una luz cómoda
- Conforme con la directiva CE, CB, ROHS

### Aplicaciones

- Fachadas de edificios, tiendas
- Jardines, pasos inferiores
- Vallas publicitarias

# Proyector Ledinaire mini

## Especificaciones

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 °C a +40 °C
Beam angle	100°
Color	GR-BK
Conectores fluctuantes/cables (Conectores fluctuantes/cables)	No
Fuente de alimentación (PSU)	4000 K
	10, 27 W

	90 lm/W
	900, 2500 lm
	50 a 60 Hz
	220-240 V
	0.13, 0.38 A
	No
<b>Material of Bracket</b>	Bracket:
<b>Material</b>	Housing: policarbonato
<b>Material of Reflector</b>	Reflector: -
	2/2 kV
	3 años

## Versions



LED Module, system flux 4500 lm  
- LED - 100°

## Detalles del producto



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led45-2DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led45-3DPP.TIF



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led45-4DPP.TIF

## Proyector Ledinaire mini

### Detalles del producto



Ledinaire\_mini-  
BVP105\_Led45-5DPP.TIF

