



Eenvoud voor een scherpe prijs.

Ledinaire mini schijnwerper

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de Philips kwaliteitsniveaus tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Voordelen

- Philips kwaliteit en betrouwbaarheid.
- Snel terugverdiend: energiebesparing >80% (halogeenlampen)
- Snelle installatie zonder het armatuur te openen.
- Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig betrouwbaar.

Kenmerken

- Zeer efficiënt: 90 lm/W
- Extra plat IP65-schijnwerperontwerp met en zonder sensor.
- Lichtstroom systeem: 900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (50 W) CRI 80
- Lange levensduur van 35.000 uur (Ta 25°C)
- Prismatisch glas voor diffusie en comfortabel licht
- 0,3 m kabel (klasse 1), roestvrijstalen kabelwartel
- Rechtopstaande of hangende montage
- Voldoet aan CE, CB, ROHS wetgeving
- Zoutspray 500 uur

Toepassing

- Gevels van gebouwen, detailhandelszaken
- Tuinen, poortjes en onderdoorgangen
- Reclame borden

Specificaties

Aiming Horizontal	to °	Aiming Vertical	to °
-------------------	------	-----------------	------

Ledinaire mini schijnwerper

Average Ambient Temperature	-25 to +40 °C
Beam angle	100°
Color	Grijs en zwart
	Vrije kabeluiteinden/draden (Vrije kabeluiteinden/draden)
	Nee
	Voedingsunit (PSU)
	4000 K
	10, 27 W
	90 lm/W
	900, 2500 lm

	50 tot 60 Hz
	220 tot 240 V
	0.13, 0.38 A
	Nee
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polycarbonaat
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 jaar

Versions



LED Module, system flux 900 lm -
LED - 100°



LED Module, system flux 2500 lm
- LED - 100°

Productgegevens



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-3DPP.TIF




Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-4DPP.TIF

Ledinaire mini schijnwerper

Productgegevens



Ledinaire_mini-
BVP105_Led9-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF

Ledinaire mini schijnwerper

Toepassingsomstandigheden

Maximum dim level	Niet van toepassing
-------------------	---------------------

Goedkeuring en Toepassing

Mech. impact protection code	IK07
Surge Protection (Common/Differential)	2/2 kV

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Algemene informatie

Bundelspreiding armatuur	100°
CE-markering	CE-markering
Light source color	840 neutraalwit
Optical cover/lens type	Vlak glas, mat
Driver/VSA meegeleverd	Ja
ENEC-markering	-
Brandbaarheidsmarkering	-
Light source replaceable	Nee
Number of gear units	1 unit
Number of light sources	Nee

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële Kleurweergave-index (CRI)	>80

Eisen aan armatuurontwerp

Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Standaard kantelhoek opzetmontage	-

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Kleur	Grijs en zwart
-------	----------------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lamp family code
38411199	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	LED9S
38412899	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	LED25S

Initiële prestaties (conform IEC)

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
38411199	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	900 lm



Ledinaire mini schijnwerper

Order Code	Full Product Name	Initial luminous flux
38412899	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	2500 lm

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Upward light output ratio
38411199	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	0

Order Code	Full Product Name	Upward light output ratio
38412899	BVP105 LED25/840 PSU VWB100	00

