



Ganske enkelt utmerket LED-lysBytt til LED-lys av høy kvalitet til en god pris

Ledinaire flombelysning mini

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – Akkurat det du trenger.

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Rask inntjening: energibesparelse >80 % (halogen)
- Hurtig montering uten å åpne flombelysningen
- Overflate i høy Philips-kvalitet, robust og pålitelig

Funksjoner

- Systemfluks: 900 lm (10W); 2500 lm (27W); 4500 lm (45W) versjoner med nøytralt hvitt, CRI 80 og en høy effektivitet på 90 lm/W
- Ekstra flat IP65 design på flombelysning, levert med kabel, kan monteres stående eller hengende
- Bevegelsessensor-versjoner
- Lang levetid på 50 000 timer (Ta 25 °C)
- Prismeglass for behagelig lys
- CE, CB, ROHS kompatibel

Søknad

- Bygningsfasader, butikker
- Hager, underganger
- Reklametavler

Ledinaire flombelysning mini

spesifikasjoner

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
AverageAmbientTempe rature	-25 to +40 °C
Beam angle	100°
Color	Gray and black
	Flygende ledninger/kabler (Flygende ledninger/kabler)
	No
	Power supply unit (PSU)
	4000 K
	10, 27, 50 W
	90 lm/W

	900, 2500, 4500 lm
	50 til 60 Hz
	220 to 240 V
	0.13, 0.38, 0.64 A
	No
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polykarbonat
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 år

Versions

LED Module, system flux 2500 lm
- LED - 100°



Produkt detaljer

Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire flombelysning mini

Produkt detaljer



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF

