



Riktigt bra LED-ljus, helt enkelt Byt nu till LED av hög kvalitet till ett fantastiskt pris

Ledinaire strålkastare mini

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära installationsfärdiga LED-armaturer av överlägsen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- Snabb återbetalning: energibesparingar på upp till 80 %
- Snabb installation utan att behöva öppna armaturen
- Robust och tillförlitlig med högkvalitativ finish

Funktioner

- Högeffektiv: 90 lm/W Extra plan design, vattentät (IP65) Armatur med eller utan sensor (W),
- Tre olika ljusflöden: 900 lm (10 W), 2 500 lm (27 W) och 4 500 lm (50 W)
- Lång livslängd på 35 000 timmar (Ta = 25 °C) Prismatiskt glas för diffust och behagligt ljus, 0,3 m fördragen kabel (klass 1)
- Uppfyller CE, CB, ROHS Salt spraytest: 500 timmar CRI 80

Användning

- Fasader på byggnader, butiker
- Trädgårdar, gångtunnlar
- Affischtavlor

specifikationer

Ledinaire strålkastare mini

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
AverageAmbientTempe	-25 till +40 °C
rature	
Beam angle	100°
Color	Grå och svart
	Kabelhärvar/kablar (Kabelhärvar/kablar)
	No
	Strömförsörjningsenhet (PSU)
	4000 K
	10, 27 W
	90 lm/W

	900, 2500 lm
	50–60 Hz
	220 till 240 V
	0.13, 0.38 A
	No
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polykarbonat
Material of Reflector	Reflector: -
	35000 h
	2/2 kV
	3 år

Versions



LED Module, system flux 2500 lm
- LED - 100°

Produktinformation



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-4DPP.TIF

Ledinaire strålkastare mini

Produktinformation



Ledinaire_mini-
BVP105_Led25-5DPP.TIF

