



Prostě skvělé LED Přejděte nyní na vysoce kvalitní LED svítidla za skvělou cenu.

Světlomet Ledinaire Maxi

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Osvědčená kvalita značky Philips
- Velká úspora energie: náhrada až za 400W výbojku HPI
- Snadná montáž bez nutnosti otevření světlometu
- Vysoce kvalitní povrchová úprava, odolnost a spolehlivost

Vlastnosti

- Vysoká účinnost: 100 lm/W 2 výkonové verze: 10 000 lm (100 W) a 20 000 lm (200 W)
- Dlouhá životnost 50 000 hodin (Ta 25°C)
- Robustní (IK08) a voděodolné (IP65) světlometry
- Instalace pomocí 0,5m kabelu (třída 1)
- Stojací nebo závěsná montáž
- Soulad s normami CE, CB, ROHS
- Tvrdé krycí sklo

Aplikace

- Parkoviště
- Průmyslové prostory
- Bezpečnostní a komfortní osvětlení

Specifikace

Světlomet Ledinaire Maxi

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 až +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Gray and gray Šedý nátěr RAL 7043 Volné přívody / lanka (Volné přívody / lanka) Ne Power supply unit (PSU) 4000 K 4000K 100 lm/W 100lm/W 10000, 20000 lm 50 až 60 Hz

	220 to 240 V
	38, 43 A
Light Source	SMD LED Ne
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: tlakově litý hliník
Material of Reflector	Reflector: hliník Beam category A1 (A1), kategorie paprsku A1 Zrcadlový hliníkový reflektor
Poznámky	Montáž na sloup nosné konstrukce, na stěnu, střechu nebo strop. Stojací nebo závěsná montáž. Montážní konzola tvaru U, s profilem vhodným pro 3bodové upevnění pomocí šroubů M20. 3roky

Versions



LED modul, tok systému 20 000
lm - LED - 100° x 100°

Detaily o výrobku



Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Světlomet Ledinaire Maxi

Detaily o výrobku



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

