



Effizient, zuverlässig, kompakt: Die optimale Alternative für konventionelle Scheinwerfer

Ledinaire floodlight maxi

Die Ledinaire Maxi Scheinwerfer zeichnen sich durch eine hohe Effizienz und einen geringen Investitionsaufwand aus. Zusätzlich zu der einfachen Handhabung bieten die Scheinwerfer eine wartungsfreie und zuverlässige Lösung.

Vorteile

- Kompakter LED-Scheinwerfer mit passiven Thermomanagement
- Bis zu 53 % Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Scheinwerfern mit Hochdruck- Entladungslampen
- Wartungsarm dank langer Nutzlebensdauer

Merkmale

- Zwei Baugrößen mit je einem Lichtstrompaket: 10.000 lm und 20.000 lm (System)
- Ersatz für Scheinwerfer mit Hochdruck- Entladungslampen von 70 W bis zu 400 W
- Lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden (L70B50) – dadurch wartungsarm
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für eine einfache Installation
- Symmetrisch strahlender Aluminiumreflektor

Ledinaire floodlight maxi

Anwendung

- Parkplätze
- Industriegebiete
- Werften
- Sicherheitsbeleuchtung / Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen

Spezifikationen

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 bis +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Grau und Grau
	Graue Lackierung RAL 7043
	Freie Anschlussleitungen (Freie Anschlussleitungen)
	Nein
	elektronisches Betriebsgerät (PSU)
	4000 K
	4.000K
	100 lm/W
	100lm/W
	10000, 20000 lm
	50 bis 60 Hz

	220 bis 240 V
	38, 43 A
Light Source	SMD LED
	Nein
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: aluminiumdruckguss
Material of Reflector	Reflector: aluminium
	Lichtstrahlkategorie A1, lichtverteilung Kategorie A1 (A1)
	Spiegelreflektor aus Aluminiumdruckguss
Anmerkungen	Installation am Mastgerüst / an der Wand oder auf dem Dach oder an der Decke/Wand.
	Steh- oder Hängemontage.
	U-förmige Montagehalterung mit Sockel, geeignet für 3-Punkt-Befestigung mit M20-Schrauben.
	3 Jahre

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Produktdetails




Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire floodlight maxi

Produktdetails



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

Ledinaire floodlight maxi

