



Ledinaire FloodlightDes LED tout simplement

Ledinaire Floodlight maxi

La gamme Ledinaire contient une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économies d'énergie : remplacement un pour un jusqu'à 400 W HPI-TP
- Installation rapide sans ouverture du projecteur
- Haute qualité de finition Philips, robuste et entièrement fiable

Fonctions

- Hautement efficace : 100 lm/W Deux flux système : 10 klm/100 W et 20 klm/200 W
- Durée de vie élevée de 50 000 heures (Ta = 25 °C)
- Projecteurs robustes (IK08) et étanches (IP65)
- Pré-câblé avec câble de 0,5 m (classe 1)
- Montage porté ou suspendu
- Conformité aux normes CE et RoHS
- Tests au brouillard salin pendant 500 h
- Verre trempé clair
- Rendement (LOR) >86

Application

- Parkings
- Sites industriels
- Chantiers navals
- Éclairage d'agrément / de sécurité

Descriptions

Aiming Horizontal	to °	Aiming Vertical	to °
-------------------	------	-----------------	------

Ledinaire Floodlight maxi

Average Ambient Temperature	-25 à +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Gris et gris
	Peinture grise RAL 7043
	Fils/câbles volants (Fils/câbles volants)
	Non
	Alimentation (PSU)
	4000 K
	4000K
	100 lm/W
	100lm/W
	20000 lm
	50 à 60 Hz
	220 à 240 V

	43 A
Light Source	LED SMD
	Non
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: fonte d'aluminium
Material of Reflector	Reflector: aluminium
	Faisceau catégorie A1 (A1)
	Réflecteur spéculaire en aluminium
Remarques	Installation sur herse de mât / mur, ou sur toiture, ou sur plafond/mur
	Montage porté ou suspendu.
	Lyre de fixation, enU, avec empreinte appropriée pour 3 points de fixation au moyen de boulons M20.
	3ans

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Détails sur le produit




Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire Floodlight maxi

Détails sur le produit



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

Ledinaire Floodlight maxi

