



Ledinaire proiettore Semplicemente LED

Ledinaire Floodlight maxi

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- Risparmio energetico: sostituzione diretta (retrofit) 1:1 fino a HPI-TP 400 W
- Installazione rapida senza aprire il proiettore
- Finitura Philips di alta qualità, robusto e altamente affidabile

Caratteristiche

- Elevata efficienza: 100 lm/W Due modelli di flusso di sistema: 10 klm/100 W e 20 klm/200 W Lunga durata di vita: 50.000 ore (Ta 25 °C) Proiettori resistenti (IK08) e a tenuta stagna (IP65) Cavo precablato di 0,5 m (classe1) Montaggio verso l'alto o verso il basso Conforme a CE, CB, ROHS Prova in nebbia salina 500 ore Vetro temperato trasparente LOR >86

Applicazione

- Parcheggi
- Zone industriali
- Cantieri navali
- Illuminazione di sicurezza e di servizio

Specifiche

Aiming Horizontal to °

Aiming Vertical to °

Ledinaire Floodlight maxi

Average Ambient Temperature	Da -25 a +40 °C		43 A
Beam angle	100° x 100°	Light Source	SMD LED
Color	Gray and gray		No
	Verniciatura grigia RAL 7043	Maintenance	Maintenance c
	Cavi a terminali liberi (Cavi a terminali liberi)	Material	Housing: pressofusione di alluminio
	No	Material of Reflector	Reflector: alluminio
	Power supply unit (PSU)		Beam category A1 (A1)
	4000 K		Riflettore in alluminio speculare
	4.000 K	Note	Installazione su testata palo/parete o su tetto o soffitto/parete.
	100 lm/W		Montaggio verso l'alto o verso il basso.
	100 lm/W		Staffa di montaggio a U con dimensioni adatte per fissaggio a 3 punti tramite bulloni M20.
	20000 lm		Livello di protezione da sovratensione fino a 4kV e 4kV
	Da 50 a 60 Hz		modalità comune
	220 to 240 V		3 anni

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Dati del prodotto



Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire Floodlight maxi

Dati del prodotto



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

Ledinaire Floodlight maxi

