



Eenvoud voor een scherpe prijs.

Ledinaire schijnwerper maxi

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Voordelen

- Philips kwaliteit en – betrouwbaarheid.
- Energiebesparing: 1:1 vervanging tot HPI-TP 400 W
- Snelle installatie zonder de schijnwerper te openen.
- Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig betrouwbaar.

Kenmerken

- Zeer efficiënt – 100 lm/W
- Twee lichtstroom systeemmodellen: 10 klm/100 W en 20 klm/200 W
- Rechtopstaande of hangende montage.
- 0,5 m voorbedrade kabel (klasse 1)
- Robuuste (IK08) en watervaste (IP65) schijnwerpers
- Helder, gehard glas LOR >86
- Voldoet aan CE en ROHS wetgeving.
- Lange levensduur van 50.000 uur (Ta 25°C)
- Zoutspray 500 uur

Toepassing

- Parkeerplaatsen
- Industrierterreinen
- Havens en aanlegsteigers
- Beveiligings- en facilitaire verlichting

Specificaties

Ledinaire schijnwerper maxi

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 tot +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Grijs en grijs Grijs gelakt RAL 7043 Vrije kabeluiteinden/draden (Vrije kabeluiteinden/draden) Nee Voedingsunit (PSU) 4000 K 4000K 100 lm/W 100 lm/W 20000 lm 50 tot 60 Hz

	220 tot 240 V
	43 A
Light Source	SMD LED
	Nee
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: gietaluminium
Material of Reflector	Reflector: aluminium Bundelcategorie A1 Spiegelende aluminium reflector
Opmerkingen:	Installatie op topframe van een mast/wand of op een dak of plafond/wand. Rechtopstaande of hangende montage. U-vormige montagebeugel met sparing, geschikt voor 3-puntsbevestiging met M20-bouten.
	3 jaar

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Productgegevens



Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire schijnwerper maxi

Productgegevens



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

