



Ledinaire flombelysning Ganske enkelt utmerket LED- lys

Ledinaire flombelysning maxi

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Pålitelig, energieffektive og rimelige – Akkurat det du trenger.

Fordeler

- Philips' kvalitet og pålitelighet
- Energibesparelser ved 1:1-ettermontering opptil HPI-TP 400 W
- Hurtig montering uten å åpne flombelysningen
- Overflate i høy Philips-kvalitet, robust og pålitelig

Funksjoner

- Svært effektiv: 100 lm/W To modeller for systemytelse: 10 klm / 100 W og 20 klm / 200 W
- Lang levetid på 50 000 timer (Ta 25 °C)
- Robust (IK08) og vanntett (IP65)
- flombelysning 0,5 m ferdigkoblet kabel (klasse 1)
- Monteres frittstående eller pendlet
- Innfrir standardene CE, CB, ROHS
- Motstandsdyktig mot sjøsprøyt 500 timer
- Klart herdet glass LOR >86

Søknad

- Parkeringsplasser
- Industriområder
- Skipsverft
- Sikkerhets-/komfortbelysning

spesifikasjoner

Ledinaire flombelysning maxi

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 to +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Gray and gray Gråmalt RAL 7043 Flygende ledninger/kabler (Flygende ledninger/kabler) Nei Power supply unit (PSU) 4000 K 4000 K 100 lm/W 100 lm/W 10000, 20000 lm 50 til 60 Hz

	220 to 240 V
	38, 43 A
Light Source	SMD LED
	No
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: formstøpt aluminium
Material of Reflector	Reflector: aluminium Lyskjeglekategori A1, strålingskategori A1 (A1) Speilende aluminiumsreflektor
Merknader	Montering på ramme/vegg på mastehode, på innendørs eller tak eller på vegg. Monteres frittstående eller pendlet. U-formet monteringsbrakett med flate egnet for 3-punkts feste ved hjelp av M20-bolter. 3 år

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Produkt detaljer




Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire flombelysning maxi

Produkt detaljer



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

Ledinaire flombelysning maxi

