



Po prostu LED Przełącz się na LED, teraz w atrakcyjnej cenie.

Ledinaire floodlight maxi

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością charakterystyczną dla firmy Philips, a przy tym są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Korzyści

- Jakość i niezawodność produktów Philips
- Energooszczędne: bezpośredni zamiennik aż do HPI-TP do 400 W
- Szybka instalacja bez otwierania oprawy
- Wysokiej jakości wykończenie, wytrzymałość i pełna niezawodność firmy Philips

Cechy

- Wysoka skuteczność świetlna: 100 lm/W Strumień świetlny modułu LED: 10 klm/100 W i 20 klm/200 W Trwałość użytkowa: 50 000 godzin (Ta 25°C) Solidne (IK08) i wodoszczelne (IP65) naświetlacze Wbudowany kabel 0,5 m (klasa 1) Montaż w pozycji stojącej lub podwieszanej pod konstrukcją Zgodność z normami: CE, CB, ROHS Test antykorozyjny: 500 godz. Przezroczyste szkło hartowane LOR >86

Zastosowanie

- Parkingi
- Tereny przemysłowe
- Stocznie
- Oświetlenie bezpieczeństwa/komunalne/sportowe

Ledinaire floodlight maxi

Specyfikacje

Aiming Horizontal	to °		
Aiming Vertical	to °		
Average Ambient Temperature	-25 až +40 °C		50 do 60 Hz
Beam angle	100° x 100°		220-240 V
Color	GR-GR		38, 43 A
	Szary kolor RAL 7043		Light Source
	Przewody z uziemieniem/kable (Przewody z uziemieniem/kable)		SMD LED
	brak		brak
	jednostka zasilająca (PSU)		Maintenance
	4000 K		Maintenance c
	4000K		Material
	100 lm/W		Housing: odlew aluminiowy
	100 lm/W		Material of Reflector
	10000, 20000 lm		Reflector: aluminium
			Kategoria rozsyłu światła A1, kategoria rozsyłu A1 (A1)
			Odbłyśnik aluminiowy
			Uwagi
			Montaż na słupach, elewacji budynku, pod zadaszeniem, na suficie lub ścianie.
			Montaż w pozycji stojącej lub podwieszanej pod konstrukcją
			Uchwyt montażowy w kształcie litery U przystosowany do 3 śrub M20.
			3 lata

Wersje



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Więcej o produkcie



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF

Ledinaire floodlight maxi

Więcej o produkcie



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

