



Ledinaire- strålkastare Riktigt bra LED-ljus, helt enkelt

Ledinaire strålkastare maxi

Ledinaire-serien omfattar ett urval populära LED-armaturer av gedigen Philips-kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Tillförlitliga, energisnåla och prisvärda – precis vad du behöver.

Fördelar

- Philips-kvalitet och -driftsäkerhet
- 1:1 retrofit upp till HPI-TP 400 W, med stor energibesparing:
- Snabb installation utan att behöva öppna armaturen
- Robust och tillförlitlig med högkvalitativ finish

Funktioner

- Högeffektiv: 100 lm/W Två ljusflöden: 10 klm/100 W och 20 klm 200 W Lång livslängd på mer än 50 000 timmar ($T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$) Robust (IK08) och vattentät (IP65) strålkastare 0,5 meter fördragen kabel (klass 1) Uppfyller CE, CB, ROHS
- Saltspraytest: 500 timmar Klart härdat glas Belysningsverkningsgrad större än 86

Användning

- Parkeringar
- Industriområden
- Skeppsvarv
- Områdesbelysning
- Säkerhet/trivselbelysning

specifikationer

Ledinaire strålkastare maxi

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
Average Ambient Temperature	-25 till +40 °C
Beam angle	100° x 100°
Color	Grå och grå Grålackerad RAL 7043 Kabelhärvar/kablar (Kabelhärvar/kablar) Nej Strömförsörjningsenhet (PSU) 4000 K 4000K 100 lm/W 100lm/W 10000, 20000 lm 50–60 Hz

	220 till 240 V
	38, 43 A
Light Source	SMD LED
	No
Maintenance	Maintenance c
Material	Housing: pressgjuten aluminium
Material of Reflector	Reflector: aluminium Spridningskategori A1, strålningskategori A1 (A1) Spegelreflektor i aluminium
Kommentarer	Installation på armaturstolpe/vägg eller i tak eller innertak/vägg. Stående eller hängande montering. U-format montagefäste med monteringsplåt lämplig för trepunktsfixering med M20-skrivar. 3 år

Versions



LED Module, system flux 20,000
lm - LED - 100° x 100°

Produktinformation




Ledinaire-
BVP106_Led100-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-2DPP.TIF

Ledinaire strålkastare maxi

Produktinformation



Ledinaire-
BVP106_Led100-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led100-5DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-1DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-2DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-3DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-4DPP.TIF



Ledinaire-
BVP106_Led200-5DPP.TIF

