



Экономичный светодиодный светильник накладного монтажа

Светодиодный софит Essential Smartbright

Новый ассортимент может использоваться для замены светильников с традиционными люминесцентными лампами.

Преимущества

- Тонкий и прочный корпус из поликарбоната, полностью подходит для замены светильников с T5 лампами. Различная длина корпуса позволяет удовлетворить любые потребности.

Характеристики

- Бесшовный корпус из поликарбоната
- Возможность соединения светильников в линию
- Высокая энергоэффективность, индекс цветопередачи и низкий показатель SDCM

Применение

- Общее освещение
- Закарнизное освещение
- Освещение полок
- Места, где требуются длинные непрерывные светящиеся линии

Светодиодный софит Essential Smartbright

Versions



Светодиодный софит Essential Smartbright

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK00
Код защиты от проникновения	IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	WB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	SDCM<7
Нач. коэффициент цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401818597	BN068C LED3/NW L300 G2	4000 K	300 lm	3.75 W
911401818897	BN068C LED6/NW L600 G2	4000 K	600 lm	7.5 W
911401818997	BN068C LED6/WW L600 G2	3000 K	600 lm	7.5 W
911401819197	BN068C LED9/NW L900 G2	4000 K	900 lm	11.25 W
911401819297	BN068C LED9/WW L900 G2	3000 K	900 lm	11.25 W
911401819497	BN068C LED12/NW L1200 G2	4000 K	1200 lm	15 W
911401819597	BN068C LED12/WW L1200 G2	3000 K	1200 lm	15 W
911401820997	BN068C LED9/NW L900 TH G2	4000 K	900 lm	11.25 W
911401821097	BN068C LED9/WW L900 TH G2	3000 K	900 lm	11.25 W

Светодиодный софит Essential Smartbright



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Март 4 – Данные для изменения