



# FlexAccent G2: calidad de luz excelente

## FlexAccent G2

FlexAccent G2 es un producto de iluminación de acentuación LED funcional que ofrece una gran calidad de luz, color excepcional, diseño compacto y opción de modo personalizado. Ofrece una gama de colores optimizada que mejora el aspecto de la mercadería con la tecnología LED PremiumWhite CoB. FlexAccent G2 crea un efecto de iluminación muy "verdadera": el reemplazo real de CDM-Elite con una producción/cabezal de 1000 lm a 3500 lm. Se puede utilizar en centros comerciales, comercios, tiendas de moda, etc.

### Beneficios

- Calidad de luz, influye de forma positiva sobre la experiencia de compra del cliente
- Diseño compacto y elegante para facilitar la instalación
- Variedad: distintos paquetes de lúmenes, CCT y tipos de montaje para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes

### Características

- 3 tipos de formatos: carril/empotrado/rejilla
- Opción de IRC alto, IRC 80 o 90
- Luz "verdadera" (3000 K): PremiumWhite
- Gran fiabilidad, 30 000 horas (L70B50 a 25 °C)

### Aplicaciones

- Centro comercial ComercioTienda de moda

## FlexAccent G2

### Versions

