



# Обтекаемый элегантный дизайн а сочетании с гибкостью монтажа — гарантия оптимального интерьера

## SlimBalance

SlimBalance — это комплексное семейство светильников с обтекаемым элегантным дизайном, создающих приятный и запоминающийся интерьер. Оно охватывает различные длины (600, 1200, 1500 мм), конструкции торцевых заглушек (круглая, квадратная) и распределения света (прямое и непрямоe). Модели, соответствующие нормативам для офисов, обеспечат приятное качественное освещение.

### Преимущества

- Создает приятный запоминающийся интерьер
- Комплексное решение с вариативностью монтажа и различными наборами линз, торцевых и угловых заглушек
- Отличное качество света
- Соответствует нормативам для офисов, приятное освещение

### Характеристики

- Изящный и элегантный дизайн
- Модульная конструкция предлагает единообразную эстетику для всего семейства светильников
- CRI > 80, SDCM < 4, без мерцания
- Доступна модель UGR 19

# SlimBalance

## Применение

- Офис с открытой планировкой
- Офис с отдельными кабинетами
- Общественные места
- Залы заседаний

## Versions



SlimBalance Standalone L120 L150

**Условия эксплуатации**

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	Not applicable

**Соответствие требованиям и область применения**

Код степени защиты от механических воздействий	IK03
Код защиты от проникновения	IP20

**Эксплуатационные и электрические характеристики**

Входное напряжение	220/240 V
--------------------	-----------

**Общая информация**

Угол расхождения луча от источника света	- °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Тип оптического плафона/линзы	O
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	WB

**Первоначальная производительность (соответствие МЭК)**

Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM< 3
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. коэффициент цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	100,00 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

**Механические компоненты и корпус**

Цвет	Silver
------	--------

**Условия эксплуатации**

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень уменьшения яркости света
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	Not applicable
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	1%
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	Not applicable
911401525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	1%
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	Not applicable
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	1%
911401530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	1%
911401531041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM SQ	Not applicable

**Системы управления и регулировка яркости света**

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	No
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	Yes
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	No
911401525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	Yes

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	No
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	Yes
911401530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	Yes
911401531041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM SQ	No

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401519241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD	2500 lm	25 W
911401521141	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD	2500 lm	25 W
911401525041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM	4000 lm	40 W
911401525141	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM	4000 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401528241	SP550P LED25S 840 L120 PSU SD SQ	2500 lm	25 W
911401529241	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD SQ	2500 lm	25 W
911401530741	SP550P LED40S 840 L150 PSD SD GM SQ	4000 lm	40 W
911401531041	SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM SQ	4000 lm	40 W

