



Panel LED paling terjangkau dengan kualitas cahaya yang bagus

SmartBright Slim Panel

SmartBright Slim Panel memberikan solusi LED paling terjangkau untuk mengganti TL troffer. Desain rampingnya (tinggi lampu hanya 10mm) dan pilihan pemasangan yang banyak memenuhi beragam aplikasi (termasuk langit-langit plastik). Sebagai arsitektur cahaya tepian, SlimBright Panel menghasilkan cahaya nyaman dengan keseragaman yang bagus.

Benefits

- 50% lebih hemat energi dibandingkan solusi TL konvensional
- Pencahayaannya jendela penuh—menghasilkan cahaya nyaman dengan keseragaman yang bagus
- Desain ramping dengan tinggi hanya 10mm

Features

- Efikasi sistem 80lm/W
- CRI > 80, SDCM 5
- Keandalan tinggi, 25.000 jam (L70@25deg)

Application

- Kantor terbuka
- Kantor sel
- Rumah sakit
- Ruang Rapat/Pelatihan

SmartBright Slim Panel

Versions



Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-10 hingga +35 °C
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak berlaku
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	salah
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220/240 V
Informasi Umum	
Sudut cahaya lampu	- °
Tanda CE	Tanda CE
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Driver tercacup	Benar
Tanda ENEC	TIDAK
Tanda dapat menyala	NO
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Jumlah unit alat	1 unit
Tipe optik	WB
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	(0.43, 0.40) SDCM>5
Indeks Renderasi Warna Awal	>80
Daya penerangan LED awal	80 lm/W
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Mekanis dan Housing	
Warna	Putih

Performa Awal (Kesesuaian IEC)

		Koreksi Awal Suhu		
Order Code	Full Product Name	Warna	Fluks cahaya awal	Daya input awal
911401845697	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM	4000 K	2600 lm	34 W
911401845897	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM	4000 K	3600 lm	45 W
911401846097	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 GM	6500 K	2600 lm	34 W
911401846297	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 GM	6500 K	3600 lm	45 W
911401846497	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 PCV GM	4000 K	2600 lm	34 W
911401846697	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 PCV GM	4000 K	3600 lm	45 W
911401846897	RC091V LED26S/865 PSU W60L60 PCV GM	6500 K	2600 lm	34 W
911401845797	RC091V LED26S/840 PSU W30L120 GM	4000 K	2600 lm	34 W
911401846197	RC091V LED26S/865 PSU W30L120 GM	6500 K	2600 lm	34 W
911401846597	RC091V LED26S/840 PSU W30L120 PCV GM	4000 K	2600 lm	34 W
911401846797	RC091V LED36S/840 PSU W30L120 PCV GM	4000 K	3600 lm	45 W

SmartBright Slim Panel

