



Наиболее доступная светодиодная панель с высочайшим качеством света

SmartBright Slim Panel

SmartBright Slim Panel — наиболее доступное светодиодное решение для замены световых полос TL. Плоский дизайн (светильник высотой всего 10 мм) и несколько вариантов крепления для различных применений (включая монтаж на гипсовые потолки). SlimBright Slim Panel — венец светодиодной архитектуры — гарантирует комфортное освещение непревзойденной однородности.

Преимущества

- На 50% более энергоэффективное решение по сравнению с обычным TL
- Полнооконная иллюминация — комфортное освещение непревзойденной однородности
- Плоский дизайн, высота всего 10 мм

Характеристики

- Эффективность системы: 80 лм/Вт
- CRI > 80, SDCM 5
- Высокая надежность, 25 000 часов (L70 при 25 °C)

Применение

- Офис с открытой планировкой
- Офис с отдельными кабинетами
- Больница
- Конференц-зал/учебная аудитория

SmartBright Slim Panel

Versions



SmartBright Slim Panel

Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-10 to +35 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	Not applicable

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220/240 V
--------------------	-----------

Общая информация

Угол расхождения луча от источника света	- °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	NO
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность ь 30 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	WB

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная цветность	(0.43, 0.40) SDCM>5
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. коэффициент цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	80 lm/W
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача	Начальная входная мощность
911401845697	RC091V LED26S/840 PSU W60L60 GM	2600 lm	34 W
911401845897	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 GM	3600 lm	45 W

SmartBright Slim Panel

