



# **eW Profile Powercore gen4 — это сверхтонкий светодиодный светильник для рабочего и акцентирующего освещения пространства под кухонными шкафами**

## **eW Profile Powercore gen4**

Profile gen4 преобразует современные изысканные кухни с помощью усовершенствованного освещения стеллажей. Благодаря сверхтонкому дизайну Profile gen4 идеально впишется в любую кухню — от доступных до бесприммерно дорогих, включая замену устаревших светильников и новые разработки. Чтобы создать подходящую атмосферу, предлагаются популярные варианты цветовой температуры (2700, 3000, 3500 или 4000 К). Широкий выбор габаритов и аксессуаров упрощает и ускоряет установку, а непревзойденная энергоэффективность позволяет экономить уже при первом включении и на протяжении многих лет безотказной работы.

## eW Profile Powercore gen4

### Преимущества

- CRI более 90 %
- Отлично соответствует любой планировке: от простых до весьма сложных
- Широкий диапазон цветовой температуры — теплый (2700 К), белый (3000 К), нейтральный (3500 К) и холодный (4000 К)

### Характеристики

- Запатентованная технология Powercore позволяет точно управлять мощностью питания, подаваемого на светильники Profile gen4 непосредственно от сети, что увеличивает дальность освещения и устраняет необходимость в громоздких внешних источниках питания.
- Потребляя всего лишь 5,5 Вт на один светильник и непрерывно освещая объект на дистанции до 15,3 м, приборы eW Profile Powercore gen4 экономичнее на 40 % аналогичных люминесцентных ламп и на 80 % — ламп накаливания. Отсутствие энергопотребления в выключенном состоянии также снижает расходы.
- Возможность диммирования — патентованная технология DIMand обеспечивает плавное снижение яркости с помощью электронных низковольтных светорегуляторов (ELV) с обратной фазой.
- Право на получение скидки — светильники Profile gen4 включены в перечень экономичных приборов EnergyStar, а также в раздел 24 Кодекса законов Калифорнии, что подразумевает возможность получения скидки в определенных регионах.
- Несложная установка значительно снижает общую стоимость системы.

### Применение

- Освещение полок
- Освещение рабочих мест
- Освещение терминалов

### Versions



