



# **eW Profile Powercore gen4 — это сверхтонкий светодиодный светильник для рабочего и акцентирующего освещения пространства под кухонными шкафами**

## **eW Profile Powercore gen4**

Profile gen4 преобразует современные изысканные кухни с помощью усовершенствованного освещения стеллажей. Благодаря сверхтонкому дизайну Profile gen4 идеально впишется в любую кухню — от доступных до бесприммерно дорогих, включая замену устаревших светильников и новые разработки. Чтобы создать подходящую атмосферу, предлагаются популярные варианты цветовой температуры (2700, 3000, 3500 или 4000 К). Широкий выбор габаритов и аксессуаров упрощает и ускоряет установку, а непревзойденная энергоэффективность позволяет экономить уже при первом включении и на протяжении многих лет безотказной работы.

## eW Profile Powercore gen4

### Преимущества

- CRI более 90 %
- Отлично соответствует любой планировке: от простых до весьма сложных
- Широкий диапазон цветовой температуры — теплый (2700 К), белый (3000 К), нейтральный (3500 К) и холодный (4000 К)

### Характеристики

- Запатентованная технология Powercore позволяет точно управлять мощностью питания, подаваемого на светильники Profile gen4 непосредственно от сети, что увеличивает дальность освещения и устраняет необходимость в громоздких внешних источниках питания.
- Потребляя всего лишь 5,5 Вт на один светильник и непрерывно освещая объект на дистанции до 15,3 м, приборы eW Profile Powercore gen4 экономичнее на 40 % аналогичных люминесцентных ламп и на 80 % — ламп накаливания. Отсутствие энергопотребления в выключенном состоянии также снижает расходы.
- Возможность диммирования — патентованная технология DIMand обеспечивает плавное снижение яркости с помощью электронных низковольтных светорегуляторов (ELV) с обратной фазой.
- Право на получение скидки — светильники Profile gen4 включены в перечень экономичных приборов EnergyStar, а также в раздел 24 Кодекса законов Калифорнии, что подразумевает возможность получения скидки в определенных регионах.
- Несложная установка значительно снижает общую стоимость системы.

### Применение


- Освещение полок
- Освещение рабочих мест
- Освещение терминалов

### Versions




## eW Profile Powercore gen4

### Аксессуары




Cable 3.05 m, white, with plug


Ordercode 910503700259



Ordercode 910503700266




Ordercode 910503700268




Mounting rail, white, 483 mm

Ordercode 910503700271



Mounting rail, white, 991 mm

Ordercode 910503700272



Mounting rail, white, 229 mm

Ordercode 910503700273

