



Stilfuld belysning, der opfylder standarden for kontorbelysning og giver helt nye muligheder

TrueLevel, ophængt

Moderne lysarmaturer skal give mere end blot lys. På kontorer giver det ideelle armatur besparelser, samtidig med at det er fremtidssikret. Det skal også være klar til at blive parret med lysstyring og andre systemer. Og ikke nok med det – det ideelle kontorarmatur skal også passe til kontorets indretning. Philips TrueLevel opfylder alt dette og mere til! Det bygger på Philips TrueLine, som er en førsteklasses belysningsteknologi til kontorer, og dets meget effektive kontorbelysning og muligheden for at blive parret med lysstyringssystemer gør det til det oplagte valg til ethvert kontor. TrueLevels minimalistiske og stilrene design sikrer desuden, at det passer perfekt til moderne kontorer.

Fordele

- Høj kvalitet, opfylder standarden for kontorbelysning
- Giver nye muligheder i kontormiljøer
- Stilfuldt design, der passer til indretningen

Funktioner

- Ingen lysafbrydelser på lysoverfladen, skarpe og veldefinerede hjørner, meget behageligt for øjnene
- Klar til at blive parret med lysstyring
- Rent, minimalistisk design

TrueLevel, ophængt

Anvendelsesområder

- Kontorbygninger
- Uddannelsessteder

Specifikationer

AverageAmbientTempe	+10 til +40 °C
rature	
Color	Sort, sølv, hvid
	1 %
	4.000K
	19,2, 20,2, 29, 34, 35, 35.5, 42.5, 50, 51, 60, 61 W
	106, 114, 118, 121, 126, 128, 129, 132, 134, 138, 144, 151 lm/W
	2.900, 3.300, 4.300, 4.700, 4.750, 5.000, 5.400, 6.600, 7.700 lm

	50 til 60 Hz
	220-240 V
	19 A
	840 Neutral hvid
Material	Armaturhus: stål
	70.000 t
	50.000 t
	25.000 t

Versions



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4300 lm

Oplysninger om produktet



TrueLevel_Suspended-
SP542P-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-1DPP.TIF

Oplysninger om produktet



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-3DPP.TIF

Oplysninger om produktet



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-2DPP.TIF

Oplysninger om produktet



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM544C_9003-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-3DPP.TIF

Oplysninger om produktet



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-7DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM544C_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-6DPP.TIF

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP40

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
------------------	-----------

Generelle oplysninger

Sokkel	-
CE-mærke	CE mark
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Optikafskærmning/linsetype	PM
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	ENEC plus mark
Mærke for brændbarhed	F
Forkobling	GRT
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 unit
Antal lyskilder	1
Optiktype	No
UL-mærke	Nej

Indledende ydelse (overholder IEC-standard)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Lysstrømtolerance	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standard)

Middellevetid (L80B50)	50000 h
Middellevetid (L90B50)	25000 h

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Velegnet til vilkårlig omkobling
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	Ja
06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	Nej
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	Nej
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	Nej
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej

Generelle oplysninger (1/2)

Order	Full	Order	Full
Code	Product Name	Code	Product Name
Lyskildeserie	Indbygget	Lyskildeserie	Indbygget
lysstyringssystem	Produktseriekode	lysstyringssystem	Produktseriekode
Standard-RAL-farve	Standard-RAL-farve	Standard-RAL-farve	Standard-RAL-farve
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003
No	SP542P	No	SP543P
Signal	white	Signal	white

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode	Indbygget lysstyringssystem	Produktseriekode	Standard-RAL-farve
06574400	SP543P LED54S/ 840 PSD SMT L1480 9003	LED54S	No	SP543P	Signal white
06562100	SP542P LED29S/ 840 PSD ACL SMT L1480 9003	LED29S	ACL	SP542P	Signal white
06563800	SP542P LED47S/ 840 PSD	LED47S	No	SP542P	-

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode	Indbygget lysstyringssystem	Produktseriekode	Standard-RAL-farve
	SMT L1480 BK				
06569000	SP543P LED54S/ 840 PSD SMT L1480 BK	LED54S	No	SP543P	-
06564500	SP542P LED47S/ 840 PSD SMT L1480 SI	LED47S	No	SP542P	-
06577500	SP544P LED43S/ 840 PSD SMT L1480 9003	LED43S	No	SP544P	Signal white

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typebeskrivelse
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	OC
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	NOC
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	NOC
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	OC

Order Code	Full Product Name	Typebeskrivelse
06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	OC
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	NOC
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	OC
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	OC

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrom	Indledende indgangseffekt
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	169 lm/W	2900 lm	17.2 W
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	125 lm/W	3300 lm	26.5 W
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	111 lm/W	5400 lm	48.5 W
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	169 lm/W	2900 lm	17.2 W
06563800	SP542P LED47S/840	145 lm/W	4750 lm	32.5 W

Order Code	Full Product Name	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrom	Indledende indgangseffekt
	PSD SMT L1480 BK			
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	111 lm/W	5400 lm	48.5 W
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	145 lm/W	4750 lm	32.5 W
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	134 lm/W	4300 lm	32 W

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve	Order Code	Full Product Name	Farve
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	hvid	06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	Sort
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	hvid	06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	hvid
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	hvid	06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	sølv
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	hvid	06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	hvid

