



Elegant belysning som uppfyller standarderna för kontor och ger nya möjligheter

TrueLevel, nedpendlad

Idag ska belysningsarmaturer inte bara ge bra ljus, men även vara redo för kommande innovationer och sänka kostnaderna för belysning. De ska kunna anslutas till styrsystem och självklart ha en elegant design. Philips TrueLevel uppfyller och överträffar dessa krav! Styrkan ligger i installationstekniken och effektiviteten hos TrueLevel – du får utmärkt belysning som uppfyller kraven till kontorsstandarder och som kan anslutas till smarta belysningssystem. Den minimalistiska och eleganta designen kompletterar upplevelsen. TrueLevel är det perfekta valet för kontorsbelysning.

Fördelar

- Hög ljuskvalitet som uppfyller standarderna för kontorsbelysning
- Ger nya möjligheter för kontor
- Elegant design som förhöjer inredningsarkitekturen

Funktioner

- Inga ljusavbrott på ljusytan, skarpa och väldefinierade hörn, behagligt för ögonen
- Kan paras ihop med belysningssystem
- Ren, minimalistisk design

TrueLevel, nedpendlad

Användning

- Kontorslokaler
- Utbildningslokaler

specifikationer

AverageAmbientTempe	+10 till +40 °C
rature	
Color	Svart, silver, vit
	1 %
	4000K
	19,2, 20,2, 29, 34, 35, 35,5, 42,5, 50, 51, 60, 61W
	106, 114, 118, 121, 126, 128, 129, 132, 134, 138, 144, 151lm/W
	2900, 3300, 4300, 4700, 4750, 5000, 5400, 6600, 7700lm

	50 till 60 Hz
	220–240V
	19A
	840 neutralvit
Material	Armaturhus: stål
	70 000 timmar
	50000timmar
	25 000 timmar

Versions



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4700 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 4300 lm

Produktinformation



TrueLevel_Suspended-
SP542P-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-1DPP.TIF

Produktinformation



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_ACL-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-3DPP.TIF

Produktinformation



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_BK-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-6DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-7DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-2DPP.TIF

Produktinformation



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-3DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-5DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP542P_SI-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM544C_9003-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-3DPP.TIF

Produktinformation



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-7DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM544C_9003-2DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-1DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-4DPP.TIF



TrueLevel_Suspended-
SP544P_9003-6DPP.TIF

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Max. dimringsnivå	1%
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V
Allmän information	
Sockel	-
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Optikavskärmning/optiktyp	PM
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus mark
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Driftdon	GRT
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	No
UL-märkning	No
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Korr. Färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Snittlivslängd L80B50	50000 h
Snittlivslängd L90B50	25000 h

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	Ja
06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	Nej
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	Nej
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	Nej
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	Nej

Allmän information (1/2)

Full Product			Inbyggd		Standard-
Order Code	Name	Lampfamilj	styrning	Produktfamilj	RAL-färg
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	LED29S	No	SP542P	Vit signal
06573700	SP543P LED33S/840	LED33S	No	SP543P	Vit signal

Full Product			Inbyggd		Standard-
Order Code	Name	Lampfamilj	styrning	Produktfamilj	RAL-färg
	PSD SMT L1480 9003				
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	LED54S	No	SP543P	Vit signal

TrueLevel, nedpendlad

Full Product			Inbyggd		Standard-
Order Code	Name	Lampfamiljskod	styrning	Produktfamiljskod	RAL-färg
06562100	SP542P	LED29S	ACL	SP542P	Vit signal
	LED29S/840				
	PSD ACL				
	SMT L1480				
	9003				
06563800	SP542P	LED47S	No	SP542P	-
	LED47S/840				
	PSD SMT				
	L1480 BK				
06569000	SP543P	LED54S	No	SP543P	-
	LED54S/840				

Full Product			Inbyggd		Standard-
Order Code	Name	Lampfamiljskod	styrning	Produktfamiljskod	RAL-färg
06564500	PSD SMT				
	L1480 BK				
	SP542P	LED47S	No	SP542P	-
	LED47S/840				
	PSD SMT				
06577500	L1480 SI				
	SP544P	LED43S	No	SP544P	Vit signal
	LED43S/840				
	PSD SMT				
	L1480 9003				

Allmän information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typbeskrivning
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	OC
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	NOC
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	NOC
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	OC

Order Code	Full Product Name	Typbeskrivning
06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	OC
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	NOC
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	OC
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	OC

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
06561400	SP542P LED29S/840 PSD	169 lm/W	2900 lm	17.2 W
	SMT L1480 9003			
06573700	SP543P LED33S/840 PSD	125 lm/W	3300 lm	26.5 W
	SMT L1480 9003			
06574400	SP543P LED54S/840 PSD	111 lm/W	5400 lm	48.5 W
	SMT L1480 9003			
06562100	SP542P LED29S/840 PSD	169 lm/W	2900 lm	17.2 W
	ACL SMT L1480 9003			

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
06563800	SP542P LED47S/840 PSD	145 lm/W	4750 lm	32.5 W
	SMT L1480 BK			
06569000	SP543P LED54S/840 PSD	111 lm/W	5400 lm	48.5 W
	SMT L1480 BK			
06564500	SP542P LED47S/840 PSD	145 lm/W	4750 lm	32.5 W
	SMT L1480 SI			
06577500	SP544P LED43S/840 PSD	134 lm/W	4300 lm	32 W
	SMT L1480 9003			

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg
06561400	SP542P LED29S/840 PSD SMT L1480 9003	Vit
06573700	SP543P LED33S/840 PSD SMT L1480 9003	Vit
06574400	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 9003	Vit
06562100	SP542P LED29S/840 PSD ACL SMT L1480 9003	Vit

Order Code	Full Product Name	Färg
06563800	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 BK	Svart
06569000	SP543P LED54S/840 PSD SMT L1480 BK	Vit
06564500	SP542P LED47S/840 PSD SMT L1480 SI	Silver
06577500	SP544P LED43S/840 PSD SMT L1480 9003	Vit

