



Éclairage élégant et conforme aux normes de bureaux, offrant de nouvelles possibilités

TrueLevel, monté en surface

Les luminaires d'aujourd'hui doivent offrir plus que de la lumière. Dans les bureaux, le luminaire idéal doit permettre des économies et devrait être compatible avec les évolutions. Il doit aussi être prêt à être connecté à des commandes et des systèmes d'éclairage. Le luminaire pour bureau idéal doit également mettre en valeur le design intérieur des bureaux. Philips TrueLevel répond à toutes ces exigences et plus encore ! S'appuyant sur les atouts de Philips, la gamme TrueLine renferme une technologie d'éclairage supérieure, dotée d'une grande efficacité, un éclairage conforme aux normes de bureau, et peut éventuellement être connectée à d'autres systèmes d'éclairage, ce qui en fait un choix excellent pour les bureaux. Enfin, le design élégant, minimaliste et épuré de TrueLevel complète l'architecture intérieure et peut devenir un élément de design en soi.

Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Offre de nouvelles possibilités d'éclairage dans les bureaux
- Conception élégante qui met en valeur l'architecture intérieure

Fonctions

- Aucune interruption de la lumière sur la surface lumineuse, coins nets et bien définis, confortable pour les yeux
- Prête à être connectée aux commandes d'éclairage
- Design épuré et minimaliste

TrueLevel, monté en surface

Application

- Immeubles de bureaux
- Espaces de formation

Descriptions

	- °
Color	Noir, blanc, gris
	Connecteur à boutons poussoirs (Connecteur à poussoir)
	1 %
	4000K
	12,4, 13,4, 17,8, 21,5, 22,5, 32, 33, 35,5, 38,5, 39,5, 42,5W
	97, 107, 118, 121, 127, 130, 134, 138, 144, 153lm/W
	1900, 3100, 4300, 5000lm

	50 à 60Hz
	220-240V
	19A
	840 blanc neutre
Material	Boîtier: acier
	70000h
	50000h
	25000h

Versions

TrueLevel - LED Module, system
flux 3100 lm



TrueLevel - LED Module, system
flux 3100 lm



Détails sur le produit

TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-1DPP.TIF



TrueLevel, monté en surface

Détails sur le produit



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C-7DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-1DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-5DPP.TIF

TrueLevel, monté en surface

Détails sur le produit

TrueLevel_Surface Mounted-
SM540C_ACL-7DPP.TIF



TrueLevel, monté en surface

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	+10 à +40 °C
Niveau de gradation maximum	1%

Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02
Code d'indice de protection	IP40

Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220-240 V
------------------	-----------

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture du faisceau de lumière	- °
Culot	-
Marquage CE	Marquage CE
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Cache optique/type de l'objectif	PM
Driver inclus	Oui
Marquage ENEC	ENEC plus mark
Essai au fil incandescent	F
Appareillage	-
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Nombre de sources lumineuses	1
Type d'optique	Non
Code de la famille de produits	SM540C
Couleur RAL standard	Signal white
Description du type	OC
Marquage UL	Non

Performances Initiales (Conforme IEC)

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	≥80
Tolérance du flux lumineux	+/-10%

Matériaux et finitions

Couleur	Blanc
Géométrie	-

Conditions d'utilisation

Order Code	Full Product Name	Convient à une commutation aléatoire
07112700	SM540C LED43S/840 PSD PIP L1480 9003	Non
07114100	SM540C LED50S/840 PSD PIP L1480 9003	Non
07113400	SM540C LED43S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	-
07115800	SM540C LED50S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	-

Caractéristiques générales

TrueLevel, monté en surface

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe	Commande intégrée
07112700	SM540C LED43S/840 PSD PIP L1480 9003	LED43S	Non
07114100	SM540C LED50S/840 PSD PIP L1480 9003	LED50S	Non

Order Code	Full Product Name	Code famille de lampe	Commande intégrée
07113400	SM540C LED43S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	LED43S	ACL
07115800	SM540C LED50S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	LED50S	ACL

Performances Initiales (Conforme IEC)

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
07112700	SM540C LED43S/840 PSD PIP L1480 9003	139 lm/W	4300 lm	31 W
07114100	SM540C LED50S/840 PSD PIP L1480 9003	135 lm/W	5000 lm	37 W
07113400	SM540C LED43S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	139 lm/W	4300 lm	31 W

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse à 0 h du luminaire LED	Flux lumineux initial	Puissance initiale absorbée
07115800	SM540C LED50S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	135 lm/W	5000 lm	37 W

