



# Éclairage élégant et conforme aux normes de bureaux, offrant de nouvelles possibilités

## TrueLevel, monté en surface

Les luminaires d'aujourd'hui doivent offrir plus que de la lumière. Dans les bureaux, le luminaire idéal doit permettre des économies et devrait être compatible avec les évolutions. Il doit aussi être prêt à être connecté à des commandes et des systèmes d'éclairage. Le luminaire pour bureau idéal doit également mettre en valeur le design intérieur des bureaux. Philips TrueLevel répond à toutes ces exigences et plus encore ! S'appuyant sur les atouts de Philips, la gamme TrueLine renferme une technologie d'éclairage supérieure, dotée d'une grande efficacité, un éclairage conforme aux normes de bureau, et peut éventuellement être connectée à d'autres systèmes d'éclairage, ce qui en fait un choix excellent pour les bureaux. Enfin, le design élégant, minimaliste et épuré de TrueLevel complète l'architecture intérieure et peut devenir un élément de design en soi.

### Avantages

- Qualité d'éclairage élevée et conforme aux normes des bureaux
- Offre de nouvelles possibilités d'éclairage dans les bureaux
- Conception élégante qui met en valeur l'architecture intérieure

### Fonctions

- Aucune interruption de la lumière sur la surface lumineuse, coins nets et bien définis, confortable pour les yeux
- Prête à être connectée aux commandes d'éclairage
- Design épuré et minimaliste

# TrueLevel, monté en surface

## Application

- Immeubles de bureaux
- Espaces de formation

## Descriptions

<b>Couleur principale du luminaire</b>	Blanc RAL9003
<b>Connexion</b>	2 connecteurs à poussoir 5pôles (2 connecteurs à poussoir 5pôles)
<b>Taux de défaillance du driver à 5 000 h en %</b>	0.01 %
<b>Température de couleur corrélée initiale</b>	4000 K
<b>Puissance initiale absorbée</b>	28 W

<b>Efficacité lumineuse à Oh du luminaire LED</b>	153 lm/W
<b>Flux lumineux initial</b>	4300 lm
<b>Fréquence d'entrée</b>	50 à 60 Hz
<b>Tension d'entrée</b>	220-240 V
<b>Courant d'appel (A)</b>	19 A
<b>Température de couleur</b>	940 blanc neutre
<b>Matériau</b>	Boîtier: acier

## Versions

TrueLevel - LED Module, system  
flux 3100 lm



## Détails sur le produit

TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-6DPP.TIF



TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-1DPP.TIF



## TrueLevel, monté en surface

### Détails sur le produit



TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-2DPP.TIF



TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-3DPP.TIF



TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-5DPP.TIF



TrueLevel\_Surface Mounted-  
SM540C-7DPP.TIF

