



# ColorGraze IntelliHue Powercore - Luminaires DEL linéaires extérieurs d'éclairage rasant avec la technologie IntelliHue

## ColorGraze IntelliHue Powercore

Graze est un luminaire linéaire extérieur de haute performance conçu pour mettre en évidence les caractéristiques architecturales allant des textures de surface et des détails de moulage aux arcades et aux fenêtres. Graze IntelliHue utilise Philips Color Kinetics IntelliHue technology pour produire des millions de couleurs saturées, des pastels et de la lumière blanche de haute qualité, dans le même luminaire pouvant être réglé avec précision. Plusieurs longueurs de luminaires et d'angles de faisceau prennent en charge une large gamme d'applications d'éclairage de façade ou de surface. Un boîtier discret, un câblage connecté, une gamme de puissance d'entrée à portée universelle, et un fonctionnement de tension réseau directe rendent les luminaires Graze faciles à installer et à utiliser. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site [www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGraze-Powercore/](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGraze-Powercore/)

### Avantages

- Offert en quatre longueurs standard (1 pi, 2 pi, 3 pi, et 4 pi), et cinq angles de faisceau standard de 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, et de 60° x 30°
- Des multiples canaux de sources lumineuses se combinent pour produire un spectre complet d'éclairage contrôlable avec précision
- Améliore la constance de couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync

## ColorGraze IntelliHue Powercore

### Fonctions

- Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle du flux d'alimentation aux luminaires directement à partir de la tension réseau—avec rapidité, efficacité et précision. Le Data Enabler Pro de Philips Color Kinetics fusionne la tension réseau avec le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l'aide d'un seul câble standard; l'installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.
- Graze fournit des années d'utilisation fiable dans des conditions robustes. Graze augmente encore la fiabilité avec plus de protection contre la corrosion en répondant à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G, et l'élimination d'accumulation d'eau.
- Fonctionne parfaitement avec la gamme complète de contrôleurs Philips Color Kinetics, y compris le Light System Manager, le Video System Manager, le Video System Manager Pro, le iPlayer 3, le Antumbra iColor Keypad, et le ColorDial Pro—ainsi que des contrôleurs tiers.

### Application

- Intérieur : discothèques, bars, hôtels, casinos, églises, magasins  
Extérieur : façades, surfaces, structures

### Versions

