



ColorGrazelighting IntelliHue Powercore

ColorGrazelighting IntelliHue Powercore

A Graze nagy fényteljesítményt igénylő kültéri felhasználásra tervezett lineáris lámpatest, amely épületrészek – homlokzati textúráktól és díszektől az árkádokig és ablakokig – megvilágítására használható. A Graze IntelliHue a Philips Color Kinetics IntelliHue technológiát használja a több millió telített szín, pasztellszín és kiváló minőségű fehér szín előállítására, egyetlen, pontosan szabályozható világítótesttel. A többféle lámpatesthossznak és sugárzási szögnek köszönhetően a homlokzat- és felületmegvilágítási alkalmazások széles skálája fedhető le. Alacsony profilú tokozásának, csatlakozókkal ellátott kábelezésének, általános tápfeszültség-tartományának, valamint közvetlenül a hálózati feszültségről való működésének köszönhetően a Graze lámpatesteket egyszerű beszerelni és üzemeltetni. További információk: [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazelighting-Powercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazelighting-Powercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazelighting-Powercore/).

Előnyök

- Négy standard hossz méretben kapható (30, 60, 90 és 120 cm), öt szabványos sugárzási szöggel: 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60°, valamint 60° x 30°
- A többcsatornás LED-es fényforrások együttesen a teljes színskálát lefedő és pontosan szabályozható világítást biztosítanak
- A LED-lámpatestek egy-egy termékcsaládjában a Chromasync technológia javítja a színek konzisztenciát

Szolgáltatások

- Integrált, szabadalommal védett Powercore technológia vezérli a fényforrásokhoz közvetlenül a hálózati feszültségről kimenő teljesítményt – gyorsan, energiatakarékosan, pontosan. A Philips Color Kinetics Data Enabler Pro a hálózati feszültséget és a vezérlési információkat egyetlen normál vezetéken juttatja el a lámpatesthez, így jelentősen egyszerűsödik a beszerelés, és csökken a teljes rendszerköltség.
- A Graze hosszú évekre biztosítja a megbízhatóságot, akár a legnagyobb igénybevételek esetén is. A Graze a megbízhatóságot magasabb szintre emeli, mivel megfelel az ASTM B117 szabványban előírt legalább 1500 üzemórás korróziómentességnek és az ANSI C136.31-2010 szabvány 3G rezgésállósági besorolásának, illetve mivel a vízfelgyülemelés lehetősége megszűnt.
- Kifogástalanul működik a Philips Color Kinetics szabályzóinak teljes családjával, többek között a Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad és ColorDial Pro rendszerekkel, valamint más gyártók szabályzóival is.

Alkalmazás

- Beltéri: éjszakai szórakozóhelyek, bárók, hotelek, kaszinók, templomok, üzletek
- Kültéri: homlokzatok, felületek, szerkezetek

Versions

