



ColorGrazee IntelliHue Powercore

ColorGrazee IntelliHue Powercore

Graze to wysokowydajna, zewnętrzna liniowa oprawa oświetleniowa zaprojektowana z myślą o iluminowaniu elementów budynków, począwszy od faktury powierzchni aż po detale architektoniczne. Graze IntelliHue wykorzystuje technologię Philips Color Kinetics IntelliHue, generując miliony nasyconych kolorów łącznie z pastelowymi oraz wysokiej jakości światło białe przy użyciu jednej, precyzyjnie sterowanej oprawy oświetleniowej. Dostępne w wielu wersjach długości oprawy i kąta rozsyłu światła, oferują szeroki zakres zastosowań do oświetlenia fasad i powierzchni. Smukły korpus i okablowanie systemowe sprawiają, że oprawy oświetleniowe Graze są łatwe w instalacji i obsłudze. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/).

Korzyści

- Dostępna w czterech standardowych wersjach długości (305 mm, 600 mm 900 mm i 1219 mm) oraz pięciu standardowych wersjach kąta rozsyłu światła (9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60° i 60° x 30°).
- Połączenie wielu kanałów źródła światła LED generuje pełne spektrum precyzyjnie sterowanego światła.
- Technologia Chromasync zapewnia większą stałość barw we wszystkich oprawach oświetleniowych LED z danej serii.

ColorGraz e IntelliHue Powercore

Cechy

- Zintegrowana, opatentowana technologia Powercore zapewnia błyskawiczne, skuteczne i precyzyjnie sterowanie zasilaniem docierającym do opraw oświetleniowych bezpośrednio z sieci. Moduł Philips Color Kinetics Data Enabler Pro przekazuje do opraw zasilanie sieciowe oraz dane sterownicze za pomocą jednego, standardowego kabla. Znacznie upraszcza to montaż i obniża łączny koszt systemu.
- Oprawa Graze zapewnia lata niezawodnego użytkowania w trudnych warunkach. Oferuje jeszcze większą niezawodność dzięki lepszej ochronie przed korozją oraz wyeliminowaniu gromadzenia się wody. Spełnia wymogi normy antykorozyjnej ASTM B117, a także wymogi normy ANSI C136.31-2010, zapewniając odporność na wibracje 3G.
- Bezproblemowa współpraca z wszystkimi sterownikami Philips Color Kinetics, w tym Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad oraz ColorDial Pro, a także ze sterownikami innych producentów.

Zastosowanie

- Oświetlenie wewnętrzne: kluby, bary, hotele, kasyna, kościoły, sklepy
- Oświetlenie zewnętrzne: fasady, powierzchnie, konstrukcje

Wersje

