



ColorGrazee IntelliHue Powercore

ColorGrazee IntelliHue Powercore

Graze é uma luminária linear exterior de alto desempenho concebida para destacar características arquitetônicas que vão desde texturas de superfície e detalhes de moldagem até arcadas e janelas. Graze IntelliHue utiliza a tecnologia Philips Color Kinetics IntelliHue para produzir milhões de cores saturadas, pastéis e luz branca de alta qualidade, na mesma luminária controlável com precisão. Múltiplos comprimentos de equipamento e ângulos do feixe suportam uma ampla gama de aplicações de fachada ou iluminação de superfície. Compartimentos de baixo perfil, cabos conectados, um intervalo de potência de entrada universal e operação de tensão de linha direta tornam as luminárias Graze fáceis de instalar e operar. Para mais informações, visite [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/"~GT~www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/).

Benefícios

- Disponível em quatro comprimentos padrão (1, 2, 3 e 4 pés) e cinco ângulos do feixe padrão 9° x 9°, 10° x 60°, 15° x 30°, 30° x 60° e 60° x 30°
- Vários canais de fontes de luz LED combinam para produzir um espectro completo de luz controlável com precisão
- Melhora a consistência da cor entre todas as luminárias LED numa família com tecnologia Chromasync

ColorGrazee IntelliHue Powercore

Características

- Integra tecnologia Powercore patenteada, que controla a saída de potência para as luminárias diretamente a partir da tensão de linha, com rapidez, eficiência e precisão. O Data Enabler Pro da Philips Color Kinetics combina a tensão de linha com o controlo de dados e encaminha-os para as luminárias através de um único cabo padrão, simplificando drasticamente a instalação e reduzindo o custo total do sistema.
- Graze fornece anos de utilização fiável sob condições robustas. Graze aumenta ainda mais a fiabilidade com mais proteção contra corrosão, ao cumprir a norma ASTM B117 para mais de 1500 horas de resistência à corrosão e a norma ANSI C136.31-2010 com classificação de vibração 3G e evita a acumulação de água.
- Funcionam em perfeita integração com a gama completa de controladores Philips Color Kinetics, incluindo Light System Manager, Video System Manager, Video System Manager Pro, iPlayer 3, Antumbra iColor Keypad e ColorDial Pro, bem como com controladores de terceiros.

Aplicação

- Interior: clubes noturnos, bares, hotéis, casinos, igrejas, lojas
- Exterior: fachadas, superfícies, estruturas

Versions

